

# nVent ERIFLEX Flexbus Transformer Cover IP2X for 2 Conductors per Phase



## CERTIFICATIONS



## CARACTERÍSTICAS

Input/output for neutral/ground conductor

Resistance to solvent and hydrocarbon splashes

Installs quickly and easily

UV resistance

## ESPECIFICAÇÕES

Table 1/2


| Número de catálogo | Número do artigo | Material          | Temperatura de trabalho | Length (L) | Largura (W) | Profundidade (D) |
|--------------------|------------------|-------------------|-------------------------|------------|-------------|------------------|
| FLEXCOVIP2XT<br>WO | 508161           | Polyvinylchloride | -40 to 140 °C           | 670mm      | 230 mm      | 180mm            |

Table 2/2

| Número de catálogo | Número do artigo | Peso unitário |
|--------------------|------------------|---------------|
|--------------------|------------------|---------------|

|                |        |         |
|----------------|--------|---------|
| FLEXCOVIP2XTWO | 508161 | 0.84 kg |
|----------------|--------|---------|

## DIAGRAMAS



## AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em [www.nVent.com](http://www.nVent.com) e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

### América do Norte

+1 800 753 9221  
Opção 1 – Apoio ao cliente  
Opção 2 – Assistência  
técnica

### Europa

Países Baixos:  
+31 800-0200135  
França:  
+33 800 901 793

### Europa

Alemanha:  
800 1890272  
Outros países:  
+31 13 5835404

### APAC

Xangai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**