

nVent ERIFLEX Flexibar Advanced Kit



CARACTERÍSTICAS

Connects busbar to fixed switchgear

Kit includes preformed nVent ERIFLEX Flexibar Advanced with punched ends and end covers

Kit can be used in three configurations

Insulated by high-resistance, halogen free, flame retardant and low smoke material with less than 20% contact with conductor for high flexibility

Tinned copper allows for copper or aluminum conductor connections

RoHS compliant

ESPECIFICAÇÕES

Halogen Free Rating:	UL® 2885;IEC® 60754-1;IEC® 62821-1
Smoke, Toxicity and Acidity Rating:	IEC® 60754-2
Low Smoke Rating:	IEC® 61034-2;ISO 5659-2;UL® 2885
UV Resistance Rating:	UL® 854;UL® 2556
Flammability Rating:	UL® 94V-0

Table 1/1

Número de catálogo	Número do artigo	Typical Application Current Rating	Tipo	Peso unitário
FLXADVKIT250AT	534800	250 A	Three Phase	0.76 kg
FLXADVKIT250ATN	534805	250 A	Three Phase with Neutral	0.98 kg

Número de catálogo	Número do artigo	Typical Application Current Rating	Tipo	Peso unitário
FLXADVKIT630AT	534810	630 A	Three Phase	2.1 kg
FLXADVKIT630ATN	534815	630 A	Three Phase with Neutral	3.1 kg

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221
Opção 1 – Apoio ao cliente
Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:
+31 800-0200135
França:
+33 800 901 793

Europa

Alemanha:
800 1890272
Outros países:
+31 13 5835404

APAC

Xangai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE