

nVent ERIFLEX Flexidrill Drill Guide



CERTIFICATIONS



CARACTERISTICAS

Guide for drilling holes into nVent ERIFLEX Flexibar, PBC Braided Power Shunts and PPS Presswelded Power Shunts

Includes dies for multiple diameters

Adjustable guides allow for multiple hole center to hole center distances

RoHS compliant

ESPECIFICAÇÕES

Table 1/2

Número de catálogo	Número do artigo	Material	Die Hole Size	Profundidade	Altura	Largura
FLEXIDRILLR	558600	Aço	6.5 mm, 8.5 mm, 10.5 mm, 12.5 mm	300mm	150 mm	250 mm

Table 2/2

Número de catálogo	Número do artigo	Peso unitário
FLEXIDRILLR	558600	9.5 kg

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Do not use with nVent ERIFLEX Flexibar Summum.

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221
Opção 1 – Apoio ao cliente
Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:
+31 800-0200135
França:
+33 800 901 793

Europa

Alemanha:
800 1890272
Outros países:
+31 13 5835404

APAC

Xangai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE