

nVent ERIFLEX Zipflex Sleeve



CERTIFICATIONS



CARACTERÍSTICAS

Quick and easy screening

Installation tool included

Halogen free

ESPECIFICAÇÕES

Cor:	Black
Material:	Polypropylene
Flammability Rating:	UL® 94HB
Temperatura de trabalho:	-30 to 140 °C

Table 1/1

Número de catálogo	Número do artigo	Diâmetro	Length	Peso unitário
ZFX100M8MMBK	554880	8 mm	100m	0.01 kg
ZFX50M15MMBK	554890	15 mm	50m	0.04 kg

Número de catálogo	Número do artigo	Diâmetro	Length	Peso unitário
ZFX30M20MMBK	554900	20 mm	30m	0.07 kg
ZFX20M25MMBK	554910	25 mm	20m	0.1 kg

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Unit weight is per meter (3.28').

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221
Opção 1 – Apoio ao cliente
Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:
+31 800-0200135
França:
+33 800 901 793

Europa

Alemanha:
800 1890272
Outros países:
+31 13 5835404

APAC

Xangai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE