

Ferramentas nVent ILSCO TaskMaster® – Ferramenta de engaste de 12 toneladas (130 kN)



A ferramenta de engaste nVent ILSCO TaskMaster com punho de pistola de 12 toneladas (130 kN) é uma ferramenta de engaste que pode ser utilizada com a linha de conectores de ligação à terra de compressão nVent ERICO. Os engastes em C e em E são compatíveis com esta ferramenta, para além das matrizes nVent ILSCO.

Com a ferramenta de engaste com punho de pistola de 12 toneladas (130 kN), é fácil estabelecer ligações seguras que podem ser efetuadas em poucos minutos graças às suas poderosas características, como a rotação da cabeça da ferramenta em 360°, a bomba de velocidade dupla e um gatilho de velocidade variável. Para tornar a ferramenta ainda mais intuitiva, esta inclui também um desbloqueio manual do lado esquerdo e direito, uma luz de trabalho LED e um indicador de carga da bateria.

A ferramenta de engaste com punho de pistola de 12 toneladas (130 kN) é alimentada por um sistema sem fios com plataforma de bateria de 18 V, proporcionando uma combinação de potência de nível profissional, leveza e elevado desempenho para utilização durante todo o dia.

CARACTERÍSTICAS

Compatível com as matrizes em U nVent ILSCO para engaste dos engastes em C e em E dos conectores de engaste de compressão nVent ERICO

A ferramenta é intermutável com matrizes de outros fabricantes

A ferramenta de engaste com punho de pistola de 12 toneladas (130 kN) foi concebida para ser versátil em diferentes aplicações no local de trabalho e configurações de condutores

Engaste rápido e fácil graças ao design ergonómico e às características de utilização práticas

Estojo de transporte incluído, baterias e carregador vendidos em separado

Ferramenta de engaste com punho de pistola potente e universal para conectores de ligação à terra de compressão nVent ERICO. Compatível com as matrizes ILSCO da nVent e de outros fabricantes. Inclui rotação da cabeça da ferramenta em 360°, bomba de velocidade dupla e gatilho de velocidade variável.

ESPECIFICAÇÕES

Table 1/1

Número de catálogo	Material	Conductor Material	Length	Largura	Altura	Peso unitário
TB-12U1000-PX	Aço, Plastic	Copper	431mm	304 mm	76.2 mm	7.21 kg

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência

técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE