


PB Lug for Flat Braids



CERTIFICATIONS



CARACTERISTICAS

Crimp to FTGB or FRGB braids to create custom flexible connections

Crimped and drilled using BD Crimp and Drill Tool or Crimping Tool for Hydraulic Work Center

RoHS compliant

ESPECIFICAÇÕES

Material: Copper

Acabamento: Tinned

Table 1/1

Número de catálogo	Número do artigo	Corte transversal	Largura (W)	Length (L)	Espessura (T)	Peso unitário
PALM-16	557180	16mm ²	16 mm	15mm	1 mm	0 kg
PALM-25	557190	25mm ²	22 mm	25mm	1 mm	0.01 kg
PALM-50	557380	50mm ²	30 mm	30mm	1 mm	0.02 kg



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221
Opção 1 – Apoio ao cliente
Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:
+31 800-0200135
França:
+33 800 901 793

Europa

Alemanha:
800 1890272
Outros países:
+31 13 5835404

APAC

Xangai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE