

RFS Reinforced nVent ERIFLEX Flexibar Support



CERTIFICATIONS



CARACTERÍSTICAS

Supports up to eight conductors in parallel

Ensures correct spacing for optimum cooling

Easy to install

Spacers are halogen free

RoHS compliant

ESPECIFICAÇÕES

Material: Stainless Steel 304 (EN 1.4301);Polyamide

Table 1/3

Número de catálogo	Número do artigo	Largura do condutor	Profundidade (D)	Altura (H)	Largura (W)	Tamanho do orifício (HS)
RFS80-100	553380	80 - 100 mm	40mm	210 mm	225 mm	9 mm
RFS40-63	553370	40 - 63 mm	40mm	210 mm	175 mm	9 mm

Table 2/3

Número de catálogo	Número do artigo	Tamanho da rosca (TS)	A	B	C	Peso unitário
RFS80-100	553380	M10	200 mm	170 mm	140 mm	1.43 kg
RFS40-63	553370	M8	150 mm	120 mm	90 mm	0.93 kg


Table 3/3

Número de catálogo	Número do artigo	Certifications
RFS80-100	553380	RoHS
RFS40-63	553370	CE, ERIFLEX IFBS, RoHS

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Recommended distance between supports is 400 mm (15 3/4").

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE