

Tinned Aluminum Earthing and Neutral Busbar



Earthing and Neutral Busbars are used to connect several earthing conductors within a panel and can be used in a variety of different applications such as switchgear and control equipment, electrical equipment, for wind and solar power generation and data centers.

CERTIFICATIONS



CARACTERÍSTICAS

Tinned aluminum bar allows for copper or aluminum conductor connections

Use to connect several earthing conductors

Chamfered holes allow for easy connections

Tin plating is corrosion resistant

Rigid bar

Can be fixed using IRS Angle Support Bracket, DMH Metallic Spacer or DH Distance Holder and Spacer

Quick and easy installation

RoHS compliant

ESPECIFICAÇÕES

Material:	Aluminio
Acabamento:	Tinned
Certification Details:	UL® 467

Número de catálogo	EB2AL	EB4AL	EB6AL	EB12AL	EB10AL	EB20AL
--------------------	-------	-------	-------	--------	--------	--------

Número do artigo	568710	568711	568712	568714	568713	568715
Número de conexões	2	4	6	12	10	20
Número de orifícios	3	6	8	14	12	22
Tamanho do condutor, IEC	2.5 - 16 mm ² Stranded	2.5 - 16 mm ² Stranded	2.5 - 16 mm ² Stranded	2.5 - 16 mm ² Stranded	2.5 - 16 mm ² Stranded	2.5 - 16 mm ² Stranded
Tamanho do condutor, UL	#14 - #4 Stranded	#14 - #4 Stranded	#14 - #4 Stranded	#14 - #4 Stranded	#14 - #4 Stranded	#14 - #4 Stranded
Max Current Rating	85A	85A	85A	85A	85A	85A
Altura (H)	11.2 mm	11.2 mm	11.2 mm	11.2 mm	11.2 mm	11.2 mm
Largura (W)	24.1 mm	47.8 mm	65 mm	112.5 mm	96.8 mm	176 mm
Profundidade (D)	7.9mm	7.9mm	7.9mm	7.9mm	7.9mm	7.9mm
Peso unitário	0 kg	0.01 kg	0.02 kg	0.03 kg	0.03 kg	0.05 kg

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE