

TTCE Tubular Braid in Coil, Tinned Copper



The primary use of tubular braid is to provide sensitive cables with an EMC/EMI screen to shield them against electromagnetic, electrostatic and radio frequency interference. Optimum screening performance is obtained using copper wire braid that can also be used for earth continuity purposes.

CERTIFICATIONS



CARACTERISTICAS

For screening connecting cables between equipment used in an electromagnetically disturbed environment

Supplied with draw wire

ESPECIFICAÇÕES

Material: Copper

Acabamento: Tinned

Table 1/2

Número de catálogo	Número do artigo	Nominal Current	Corte transversal	Número de fios	Diâmetro do fio	Length
TTCE10	510130	43A	5.7mm ²	320	0.15mm	50m
TTCE15	510140	90A	12mm ²	334	0.15mm	50m
TTCE20	510150	122A	20.4mm ²	288	0.3mm	50m

Número de catálogo	Número do artigo	Nominal Current	Corte transversal	Número de fios	Diâmetro do fio	Length
TTCE25	510160	163A	27.1mm ²	384	0.3mm	25m
TTCE3	510100	13A	1.7mm ²	96	0.15mm	50m
TTCE30	510170	185A	33.9mm ²	480	0.3mm	25m
TTCE35	510180	244A	40.7mm ²	576	0.3mm	25m
TTCE5	510110	19A	2.5mm ²	144	0.15mm	50m
TTCE8	510120	37A	4.5mm ²	252	0.15mm	50m

Table 2/2

Número de catálogo	Número do artigo	Peso unitário
TTCE10	510130	0.05 kg
TTCE15	510140	0.12 kg
TTCE20	510150	0.19 kg
TTCE25	510160	0.27 kg
TTCE3	510100	0.02 kg
TTCE30	510170	0.32 kg
TTCE35	510180	0.38 kg
TTCE5	510110	0.03 kg
TTCE8	510120	0.05 kg

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Unit weight is per meter (3.28').

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE