

UFS nVent ERIFLEX Flexibar and IBSB Support Kit



CERTIFICATIONS



CARACTERÍSTICAS

Kit includes one rail and 24 retaining blocks

Create up to three 650 mm (25.6") supports capable of holding four nVent ERIFLEX Flexibar

Retaining blocks are halogen free

RoHS compliant

ESPECIFICAÇÕES

Table 1/2

Número de catálogo	Número do artigo	Material	Espessura do condutor	Largura do condutor	Altura (H)	Length (L)
UFS-KIT	553590	Aluminum, Polyamide	2 - 8 mm	15.5 - 120 mm	57.5 mm	2000mm

Table 2/2

Número de catálogo	Número do artigo	Largura (W)	A	B	Peso unitário
--------------------	------------------	-------------	---	---	---------------

UFS-KIT	553590	30 mm	24 mm	15 mm	2.3 kg
---------	--------	-------	-------	-------	--------

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Recommended distance between supports is 400 mm (15 3/4").

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221
Opção 1 – Apoio ao cliente
Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:
+31 800-0200135
França:
+33 800 901 793

Europa

Alemanha:
800 1890272
Outros países:
+31 13 5835404

APAC

Xangai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE