

Universal Busbar Support with Neutral Circuit



CERTIFICATIONS



CARACTERÍSTICAS

Universal fixing system

Installs quickly and easily

Extremely robust construction

Adjustable arms for easy mounting

Halogen free insulators

ESPECIFICAÇÕES

Max Working Voltage, IEC (Ui):	1000;1500
Em conformidade com:	IEC® 60439.1;IEC® 61439.1;IEC® 60695-2-11 (Glow Wire Test 960 °C)
Flammability Rating:	UL® 94V-0
Temperatura de trabalho:	-40 to 130 °C

Table 1/2


Número de catálogo	Número do artigo	Material	Typical Application Current Rating	Busbars per Phase	Largura do barramento	Busbar Thickness
--------------------	------------------	----------	---------------------------------------	-------------------	-----------------------	------------------

UBS1-5TN	551000	Aço, Glass Fibre Reinforced Polyamide	1700 A	1	30 - 125 mm	5 mm
UBS4-5TN	551010	Aço, Glass Fibre Reinforced Polyamide	3500 A	1 - 4	30 - 125 mm	5 mm
UBS1-10TN	551060	Aço, Glass Fibre Reinforced Polyamide	2250 A	1	30 - 120 mm	10 mm
UBS2-10TN	551070	Aço, Glass Fibre Reinforced Polyamide	3600 A	1 - 2	30 - 120 mm	10 mm
UBS3-10TN	551090	Aço, Glass Fibre Reinforced Polyamide	4500 A	1 - 3	30 - 120 mm	10 mm

Table 2/2

Número de catálogo	Número do artigo	Largura (W)	A	B	C	D
UBS1-5TN	551000	380 - 610 mm	360 - 590 mm	176 mm	300 mm	70 mm
UBS4-5TN	551010	585 - 895 mm	560 - 865 mm	281 mm	480 mm	110 mm
UBS1-10TN	551060	380 - 610 mm	360 - 590 mm	176 mm	300 mm	70 mm
UBS2-10TN	551070	585 - 895 mm	560 - 865 mm	281 mm	480 mm	110 mm
UBS3-10TN	551090	585 - 895 mm	560 - 865 mm	281 mm	480 mm	110 mm

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE