

Terminais de fixação planos, W060



Terminais de ligação que fixam condutores planos aos barramentos.

NORMAS DA INDÚSTRIA

UL

GL

DNV-GL

DNV-GL

CARACTERÍSTICAS

Descrição: Terminal para condutores planos com parafusos de fixação cativos, condutor com possibilidade de sobreposição, indicação da secção transversal nominal e do binário de aperto indicada no terminal. Contacto entre condutor e barramento através do bloco de contacto.

Tensão nominal: 690 V.

Para barramentos: 20, 25, 30 × 5, 10.

Aprovações: UL, GL, DNV-GL.

ESPECIFICAÇÕES

Table 1/1

Número de catálogo	Altura	Largura	Profundidade	Material	Acabamento	Quantidade por embalagem
01319	43mm	38mm	88mm	Aço Macio	Plated	6
01759	43mm	40mm	98mm	Aço Macio	Plated	3

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRachte