


Adaptador de barramento 25 A sem cabos, W060



Adaptador de barramento com uma calha de montagem com terminais de parafuso, 6 mm².

NORMAS DA INDÚSTRIA

UL

CSA

GL

CARACTERÍSTICAS

Descrição: Adaptador de barramento de 25 A. Com duas calhas de montagem ajustáveis. Com terminais de parafusos de 6 mm² a partir da parte traseira.

Tensão nominal: 690 V.

Corrente nominal: 25 A.

Para barramentos: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10.

Potência dissipada a 80% de carga: 1.2 W.

Pólos: 3 polos.

Dimensões: 45 × 200 × 63 mm.

Quantidade por embalagem: 1 unid.

Aprovações: CSA, UL, GL.

ESPECIFICAÇÕES

Table 1/1

Número de catálogo	Altura	Largura	Profundidade	Material	Acabamento	Cor
32436	45mm	200mm	75mm	Pástico, Aço Macio	Plated	Black, Light Gray

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.



O nosso forte portfólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE