


Adaptador de barramento 32 A com cabos, W060



Adaptador de barramento com uma calhas de montagem, pré-equipado com cabos, 6 mm².

NORMAS DA INDÚSTRIA

UL

CSA

GL

CARACTERÍSTICAS

Descrição: Adaptador de barramento de 32 A. Com calhas de montagem ajustáveis. Com cabos de 6 mm².

Tensão nominal: 690 V.

Corrente nominal: 32 A.

Para barramentos: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10.

Potência dissipada a 80% de carga: 1.5 W.

Pólos: 3 polos.

Quantidade por embalagem: 1 unid.

Aprovações: CSA, UL, GL.

ESPECIFICAÇÕES

Table 1/1

Número de catálogo	Altura	Largura	Profundidade	Material	Acabamento	Cor
32441	200mm	54mm	63mm	Pástico, Aço Macio	Plated	Black, Light Gray
32443	200mm	63mm	63mm	Pástico, Aço Macio	Plated	Black, Light Gray
32446	200mm	81mm	63mm	Pástico, Aço Macio	Plated	Black, Light Gray

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.



O nosso forte portfólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE