


Adaptador de barramento 32 A sem cabos, W060



Adaptador de barramento universal, com uma calha de montagem ajustável e terminais de mola, 1,5 - 6 mm².

CARACTERÍSTICAS

Descrição: Adaptador de barramento de 32 A. Com uma calha de montagem ajustável. Sem cabos, com terminais de mola de 1.5 - 6 mm².

Tensão nominal: 690 V.

Corrente nominal: 32 A.

Para barramentos: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10.

Potência dissipada a 80% de carga: 1.6 W.

Pólos: 3 polos.

Quantidade por embalagem: 1 unid.

ESPECIFICAÇÕES

Table 1/1						
Número de catálogo	Altura	Largura	Profundidade	Material	Acabamento	Cor
32486	200mm	45mm	63mm	Pástico, Aço Macio	Plated	Black, Light Gray

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE