


Divisor de Entrada de Cabos , CCFD



Com os entalhes de encaixe CCFD, o dimensionamento da abertura da estrutura pode ser ajustado com base no ilhó utilizado.

NORMAS DA INDÚSTRIA

UL 508A Component Recognized; Type 1, 12, 4X (indoor only); File No. E61997

UL94 V-0 Flammability

NEMA Type 1, 12, 4X (indoor only)

CE

IP66

CARACTERÍSTICAS

Descrição: Com os entalhes de encaixe CCFD, o dimensionamento da abertura da estrutura pode ser ajustado com base no ilhó utilizado. Um clique audível confirma a instalação correta. Esta configuração flexível de entrada de cabos permite dar resposta a vários requisitos para cabos, linhas, tubagem, linhas pneumáticas e hidráulicas.

Acabamento: Preto

Inflamável: UL94 V-0

Material: Poliamida 6,6/TPE

Quantidade por embalagem: 5 unid.

Protecção: IP66, NEMA 1, 4x, 12 (apenas para utilização em interiores)

Resistência à temperatura: -40 °C a +90 °C

ESPECIFICAÇÕES

Table 1/1						
Número de catálogo	Altura	Largura	Profundidade	Material	Acabamento	Cor
CCFD1	5mm	45mm	17.7mm	Pástico	Untreated	Black
CCFD2	25mm	45mm	17.7mm	Pástico	Untreated	Black
CCFD4	45mm	45mm	17.7mm	Pástico	Untreated	Black
CCFD6	70mm	45mm	17.7mm	Pástico	Untreated	Black

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE