

Porta para zona de barramento | Armários de instalação no solo, DPA



A porta de cablagem permite aceder aos compartimentos de espaço de cabos individuais, o que permite uma fácil instalação e manutenção no terreno.

CARACTERÍSTICAS

Descrição: Para cobrir uma secção vertical para cabos, é necessário o divisor vertical CDV e é necessário o DPC para cobrir a parte superior e inferior.

Material: Chapa de aço de 2 mm.

Acabamento: Pintura electrostática a pó em RAL 7035 com acabamento texturado.

Protecção: Cumpre IP 44.

Requisitos de montagem: Adicionar CDH para quadros MC e usar CDHK para quadros MK.

Quantidade por embalagem: 1 porta com dobradiças e equipada com sistema de fecho varetas com chave dupla barra de 3 mm.

ESPECIFICAÇÕES

Table 1/1						
Número de catálogo	Altura	Largura	Material do gabinete	Família de produtos	Material	Acabamento
DPA1606R5	1600mm	600mm	Aço Macio	Free-Standing	Aço Macio	Plated
DPA1806R5	1800mm	600mm	Aço Macio	Free-Standing	Aço Macio	Plated
DPA2006R5	2000mm	600mm	Aço Macio	Free-Standing	Aço Macio	Plated
DPA1804R5	1800mm	400mm	Aço Macio	Free-Standing	Aço Macio	Plated
DPA1604R5	1600mm	400mm	Aço Macio	Free-Standing	Aço Macio	Plated
DPA1404R5	1400mm	400mm	Aço Macio	Free-Standing	Aço Macio	Plated
DPA2004R5	2000mm	400mm	Aço Macio	Free-Standing	Aço Macio	Plated

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE