

Armário combinável de montagem no solo, MCSL



A gama de armários combináveis de instalação no solo em aço macio, MCSL, está disponível como produtos prontos a utilizar em vários tamanhos e é ideal para aplicações de distribuição de energia. A abertura dianteira pode ser segregada com portas ou painéis parciais para cumprir os requisitos de sistemas de distribuição de energia. Serão entregues apenas as peças necessárias, o que significa total flexibilidade, custos inferiores e maior eficiência de aquisição.

CARACTERÍSTICAS

Material: Estrutura: aço pintado de 1,5 mm. Painéis traseiro e do teto: aço pintado de 1,5 mm.

Estrutura: Perfis abertos invertidos de junções soldadas com um padrão de orifícios de 25 mm em conformidade com a norma DIN 43660. Inclui o padrão de orifícios externo integrado.

Painel traseiro: Montado com parafusos Torx M6. Instalações padrão para montagem da porta traseira.

Painel do teto: Amovível.

Ligação à terra: Os painéis são ligados à terra através dos respetivos elementos de fixação e estão equipados com um perno de ligação à terra separado.

Acabamento: Revestimento a pó estruturado RAL 7035.

Proteção: IP 44, 55 | TIPO 12 | IK 10, dependendo da configuração das portas.

Requisitos de montagem: De série, pronto para instalação combinada. Para instalação de armários isolados, adicione painéis laterais.

Entrega: Estrutura, painel traseiro e painel do teto. A entrega inclui ainda parafusos de ligação à terra. É fornecido numa paleta com uma largura idêntica à do armário para permitir uma acomodação sem desmontagem. Todos os materiais da embalagem são recicláveis.

ESPECIFICAÇÕES

- Espessura:

1.5mm
- Cor:

Light Gray
- Material:

Aço Macio
- Acabamento:

Pintura electrostática com Acabamento Texturado
- Código de cor:

RAL 7035

Table 1/1					
Número de catálogo	Altura	Largura	Profundidade	Rack Units	Envio rápido
MCSL18046R5	1800mm	400mm	600mm	32U	Não
MCSL18064R5	1800mm	600mm	400mm	32U	Não
MCSL18066R5	1800mm	600mm	600mm	32U	Não
MCSL18084R5	1800mm	800mm	400mm	32U	Não
MCSL18086R5	1800mm	800mm	600mm	32U	Não
MCSL18104R5	1800mm	1000mm	400mm	32U	Não
MCSL18106R5	1800mm	1000mm	600mm	32U	Não
MCSL18124R5	1800mm	1200mm	400mm	32U	Não
MCSL18126R5	1800mm	1200mm	600mm	32U	Não
MCSL20046R5	2000mm	400mm	600mm	36U	Não
MCSL20064R5	2000mm	600mm	400mm	36U	Não
MCSL20066R5	2000mm	600mm	600mm	36U	Não
MCSL20084R5	2000mm	800mm	400mm	36U	Não
MCSL20086R5	2000mm	800mm	600mm	36U	Não
MCSL20104R5	2000mm	1000mm	400mm	36U	Não
MCSL20106R5	2000mm	1000mm	600mm	36U	Não

Número de catálogo	Altura	Largura	Profundidade	Rack Units	Envio rápido
MCSL20124R5	2000mm	1200mm	400mm	36U	Não
MCSL20126R5	2000mm	1200mm	600mm	36U	Não
MCSL22046R5	2200mm	400mm	600mm	40U	Não
MCSL22066R5	2200mm	600mm	600mm	40U	Não
MCSL22086R5	2200mm	800mm	600mm	40U	Não
MCSL22088R5	2200mm	800mm	800mm	40U	Não
MCSL22106R5	2200mm	1000mm	600mm	40U	Não
MCSL22108R5	2200mm	1000mm	800mm	40U	Não
MCSL22126R5	2200mm	1200mm	600mm	40U	Não

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE