

Placa de terminal de ligação, W060



Placa de terminais de ligação para diversos tipos de condutores.

NORMAS DA INDÚSTRIA

UL

CSA

GL

CARACTERÍSTICAS

Descrição: Placa de terminal de ligação, 3 polos, com tampa de proteção.

Para barramentos: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10.

Tensão nominal: 690 V.

Corrente admissível de pico nominal, I_{pk} máx.: 40.5 kA (01240), 56.3 kA (01243).

Quantidade por embalagem: 1 unid.

Aprovações: CSA, UL, GL.

ESPECIFICAÇÕES

Table 1/1						
Número de catálogo	Altura	Largura	Profundidade	Material	Acabamento	Cor
01240	54mm	25mm	32mm	Pástico	Textured	Light Gray
01243	81mm	25mm	32mm	Pástico	Textured	Light Gray

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE