


Sistema de mesa de comando em aço inoxidável, MPCS



Este sistema de mesa de comando combinável em aço inoxidável, MPCS, tem um grau de proteção IP 55/56. Inclui três secções intermutáveis, parte superior, secretária e parte inferior. O sistema é muito flexível e as várias combinações possíveis podem satisfazer muitos requisitos de design. O design ergonómico das unidades de secretária e parte superior permite uma instalação fácil e acesso ao equipamento HMI, para além de aumentar o espaço de montagem disponível. Esta mesa de comando pode ser instalada em praticamente qualquer ambiente, consoante o grau.

NORMAS DA INDÚSTRIA

UL 508A Listed; Type 12, 13, 4X; File No. E92044

cUL Listed per CSA C22.2 No. 14-13; Type 12, 13, 4X; File No. E92044

IEC 60529

CE, UK CA, UL, EAC

CARACTERÍSTICAS

Material: Aço inoxidável pré-granulado AISI 304/AISI 316L (mediante pedido). Corpo e porta: 2 mm. Painel traseiro: 1,5 mm. Placas inferiores: 1,5 mm. Placa de montagem: aço galvanizado de 2,5 mm.

Corpo: Dobrado e com junções soldadas. A construção da mesa de comando inclui uma base que fornece uma distância entre o solo e a parte inferior da porta, atuando como uma base integrada.

Portas e painéis: Superfície simples dobrada com dobradiças, que permitem trocar a abertura da porta para a esquerda e para a direita. Os painéis da secção superior e da secretária são mantidos abertos por suportes de painel mecânicos de engate automático/libertação automática. As dobradiças ocultas permitem uma abertura de 90 ° na secretária. Portas duplas em unidades de base de 1200 mm e 1600 mm de largura.

Placa de montagem: De série na unidade base. Fixa por suportes de fixação na calha em C, superior e inferior para ajuste de profundidade. Opcional em unidades de secretária e de secção superior.

Fechadura: Fechaduras de palhetão duplo de 3 mm para unidade de secção superior e de secretária. Para a base, duas fechaduras de palhetão duplo de 3 mm. Outras opções disponíveis. Consultar a secção de montagem na parede.

Acesso para cabos: Abertura inferior na unidade da base para acesso para cabos. Placas inferiores para a passagem de cabos fornecidas de série.

Ligação à terra: Pernos M8 roscados nos corpos, nas portas e nos painéis traseiros.

Acabamento: Aço inoxidável pré-granulado 400.

Proteção: Porta única: IP 66 | TIPO 4X, 12, 13 | IK 10. Porta dupla: IP 55 | TIPO 12, 13 | IK 10.

Entrega: A unidade de base é fornecida com uma placa de montagem de série. As unidades de secretária e de secção superior têm placas de montagem fornecidas como acessórios. Todas as aberturas superiores e da base podem ser fechadas escolhendo a placa apropriada, disponível entre os acessórios. São fornecidas porcas e anilhas adequadas para os vários pernos de ligação à terra.

ESPECIFICAÇÕES

Espessura: 2mm

Acabamento: Polido

Table 1/1

Número de catálogo	Altura	Largura	Profundidade	Material	Placa de montagem incluída	Profundidade máxima de montagem
MPCS061	500mm	600mm	494mm	Stainless Steel 304	Não	
MPCS061-316	500mm	600mm	494mm	Aço Inoxidável 316L	Não	
MPCS062-316	250mm	600mm	985mm	Aço Inoxidável 316L	Não	
MPCS063	700mm	600mm	500mm	Stainless Steel 304	Sim	470.5mm
MPCS063-316	700mm	600mm	500mm	Aço Inoxidável 316L	Sim	470.5mm
MPCS081	500mm	800mm	494mm	Stainless Steel 304	Não	
MPCS081-316	500mm	800mm	494mm	Aço Inoxidável 316L	Não	
MPCS082	250mm	800mm	985mm	Stainless Steel 304	Não	
MPCS082-316	250mm	800mm	985mm	Aço Inoxidável 316L	Não	
MPCS083	700mm	800mm	500mm	Stainless Steel 304	Sim	470.5mm
MPCS083-316	700mm	800mm	500mm	Aço Inoxidável 316L	Sim	470.5mm
MPCS101	500mm	1000mm	494mm	Stainless Steel 304	Não	
MPCS101-316	500mm	1000mm	494mm	Aço Inoxidável 316L	Não	
MPCS102	250mm	1000mm	985mm	Stainless Steel 304	Não	
MPCS102-316	250mm	1000mm	985mm	Aço Inoxidável 316L	Não	
MPCS103	700mm	1000mm	500mm	Stainless Steel 304	Sim	470.5mm
MPCS103-316	700mm	1000mm	500mm	Aço Inoxidável 316L	Sim	470.5mm

Número de catálogo	Altura	Largura	Profundidade	Material	Placa de montagem incluída	Profundidade máxima de montagem
MPCS121	500mm	1200mm	494mm	Stainless Steel 304	Não	
MPCS121-316	500mm	1200mm	494mm	Aço Inoxidável 316L	Não	
MPCS122	250mm	1200mm	985mm	Stainless Steel 304	Não	
MPCS122-316	250mm	1200mm	985mm	Aço Inoxidável 316L	Não	
MPCS123	700mm	1200mm	500mm	Stainless Steel 304	Sim	470.5mm
MPCS123-316	700mm	1200mm	500mm	Aço Inoxidável 316L	Sim	470.5mm
MPCS161	500mm	1600mm	494mm	Stainless Steel 304	Não	
MPCS161-316	500mm	1600mm	494mm	Aço Inoxidável 316L	Não	
MPCS162	250mm	1600mm	985mm	Stainless Steel 304	Não	
MPCS162-316	250mm	1600mm	985mm	Aço Inoxidável 316L	Não	
MPCS163	700mm	1600mm	500mm	Stainless Steel 304	Sim	470.5mm
MPCS163-316	700mm	1600mm	500mm	Aço Inoxidável 316L	Sim	470.5mm
MPCS062	250mm	600mm	985mm	Stainless Steel 304	Não	

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Nota: Apenas as mesas de comando de 1200 mm e 1600 mm de largura possuem porta dupla. * Mediante pedido.

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.



O nosso forte portfólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE