

Porta esquemas | Armários de instalação no solo, DRBS



O porta documentos em aço pode alojar capas de arquivo e outros documentos e é fixo com parafusos, o que proporciona uma boa solução para quando, por exemplo, o armário está exposto a elevadas temperaturas.

CARACTERISTICAS

Descrição: Um amplo porta esquemas fabricado em chapa de aço fixado directamente ao perfil de reforço da porta.
Profundidade útil: 68 mm.

Acabamento: Aço inoxidável polido a 400.

Quantidade por embalagem: 1 peça com material de montagem.

The document pocket offers a strong fixation to the enclosure due to the installation method and material

The document pockets screw fixation provides a good solution in environments where an adhesive fixation will not work, e.g. when exposed to high temperatures

ESPECIFICAÇÕES

Acabamento: Polido
Material: Aço Inoxidável 316L

Table 1/1

Número de catálogo	Altura	Largura	Profundidade	Material do gabinete	Família de produtos	Envio rápido
DRBS03030-316L	272mm	300mm	68mm	Aço Macio, Aço inoxidável	Free-Standing	Não
DRBS1000-316L	272mm	845mm	70mm	Aço Macio, Aço inoxidável	Free-Standing	Não
DRBS0800-316L	272mm	645mm	70mm	Aço Macio, Aço inoxidável	Free-Standing	Não

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE