


Interruptor de porta para HDW, HDSW



Interruptor de porta para ativar qualquer dispositivo elétrico (iluminação, sinalização, alarmes, etc.), concebido para armários de montagem na parede da gama HDW. Entrada de cabos - M20. Não é necessária maquinação.

NORMAS DA INDÚSTRIA

cULus_UL

CE UKCA

CARACTERÍSTICAS

Descrição: Interruptor de porta para ativar qualquer dispositivo elétrico (iluminação, sinalização, alarmes, etc.), concebido para armários de montagem na parede da gama HDW. Não é necessária maquinação.

Capacidade corte: 3 A/240 V.

Aprovações: CE, cULus listed.

Quantidade por embalagem: 1 unidade com instruções de montagem.

Informação adicional: Profundidade mínima do armário 210 mm.

ESPECIFICAÇÕES

Table 1/1						
Número de catálogo	Altura	Largura	Profundidade	Material do gabinete	Família de produtos	Material
HDSW01	92mm	38mm	77mm	Aço inoxidável	Wall Mounted	Pástico

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE