

Estirador, DDK



Este estirador proporciona uma superfície estável e pode ser utilizado como secretária temporária de trabalho, para documentos, um computador ou dispositivos de medição. A secretária rebate completamente, ficando nivelada com a estrutura e o ângulo pode ser ajustado.

CARACTERÍSTICAS

Descrição: Montado directamente sobre o perfil de reforço da porta, proporciona uma superfície estável para esquemas, documentação, computador ou aparelhos de medida. O estirador é abatível e fixada no interior do perfil de reforço da porta. Oferece um sistema de posicionamento automático em ângulos de 55°, 70° e 90°. A estirador DDK800R5 pode ser montado em portas com 1000 mm de largura utilizando o acessório DCP1002.

Material: Chapa de aço de 1,35 mm.

Acabamento: Pintura electrostática a pó em RAL 7035 com acabamento texturado.

Quantidade por embalagem: 1 peça com material de montagem.

ESPECIFICAÇÕES

Espessura:	1.35mm
Cor:	Light Gray
Material:	Aço Macio
Acabamento:	Pintura electrostática com Acabamento Texturado
Código de cor:	RAL 7035

Table 1/1						
Número de catálogo	Altura	Largura	Profundidade	Material do gabinete	Família de produtos	Envio rápido
DDK800R5	342mm	687mm	365mm	Aço Macio	Free-Standing	Não
DDK600R5	342mm	487mm	365mm	Aço Macio	Free-Standing	Não

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE