


Divisória de entrada de cabos

NÚMERO DE CATÁLOGO

CCFD4



Com os entalhes de encaixe CCFD, o dimensionamento da abertura da estrutura pode ser ajustado com base no ilhó utilizado.

NORMAS DA INDÚSTRIA

UL 508A Component Recognized; Type 1, 12, 4X (indoor only); File No. E61997

UL94 V-0 Flammability

NEMA Type 1, 12, 4X (indoor only)

CE

IP66

CARACTERÍSTICAS

Descrição: Com os entalhes de encaixe CCFD, o dimensionamento da abertura da estrutura pode ser ajustado com base no ilhó utilizado. Um clique audível confirma a instalação correta. Esta configuração flexível de entrada de cabos permite dar resposta a vários requisitos para cabos, linhas, tubagem, linhas pneumáticas e hidráulicas.

Acabamento: Preto

Inflamável: UL94 V-0

Material: Poliamida 6,6/TPE

Quantidade por embalagem: 5 unid.

Protecção: IP66, NEMA 1, 4x, 12 (apenas para utilização em interiores)

Resistência à temperatura: -40 °C a +90 °C

CARATERÍSTICAS DO PRODUTO

Altura: 45mm

Largura: 45mm

Profundidade: 17.7mm

Material: Pástico

Acabamento: Untreated

Cor: Black

Temperatura de operação: -40 to 120°C

Peso: 0.0054421768707483kg

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE