

Perfurador CCFx10/24

NÚMERO DE CATÁLOGO

CEAP610

Ferramentas de perfuração CEAP para sistemas de entrada de cabos CCF e CEP.



CARACTERÍSTICAS

Fornecimento: Cunho, matriz, eixo de tração, porca de fixação, caixa de plástico.

Quantidade por embalagem: 1 unid.

Material: Espessura máxima de 2 mm para chapas de metal S 235.

Descrição: Ao utilizar a ferramenta de perfuração de chapa metálica CEAP, a derivação pretendida pode ser efetuada com precisão sem aparas nem lascas em apenas alguns minutos. A prática ponta de marcação de furos incorporada pode ser utilizada para marcar os pontos de perfuração de forma clara para acessórios aparafusados. Estas perfurações de chapa metálica são compatíveis com todas as bombas hidráulicas comuns.

CARATERÍSTICAS DO PRODUTO

Altura: 71mm

Largura: 93.5mm

Profundidade: 50mm

Família de produtos: Cable management

Material: Aço Macio

Acabamento: Untreated

Cor: Black

Peso: 2.5kg

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos

representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.



O nosso forte portfólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE