

Porta interior, 2000x600

NÚMERO DE CATÁLOGO

DI2006R5



Os mostradores e indicadores podem ser montados numa superfície dentro do armário enquanto cobrem outros componentes e evitam o acesso não autorizado.

CARACTERÍSTICAS

Descrição: A porta interior fornece uma superfície de montagem articulada para o equipamento atrás de uma porta frontal standard ou em vidro. Um espaço de montagem de 80 mm está disponível entre as portas quando a porta interna está na posição mais avançada. Pode ser ajustado em profundidade por etapas de 25 mm. A placa de montagem permanece utilizável atrás da porta interna. A porta está equipada com duas fechaduras de 3 mm de dupla barra.

Material: Chapa de aço de 1.5 mm.

Acabamento: Pintura electrostática a pó em RAL 7035 com acabamento texturado.

Quantidade por embalagem: 1 porta com material de montagem.

Outras medidas disponiveis sob consulta.

CARATERÍSTICAS DO PRODUTO

Altura: 1953mm

Largura: 565mm

Profundidade: 53mm

Material do gabinete: Aço Macio

Família de produtos: Free-Standing

Material: Aço Macio

Acabamento: Pintura electrostática com Acabamento Texturado

Cor: Light Gray

Código de cor: RAL 7035

Espessura: 1.5mm

Quantidade por embalagem: 1

Peso: 23.8kg

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Outras medidas disponiveis sob consulta.

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE