

Porta parcial, 150x600

NÚMERO DE CATÁLOGO

DP01506R5



As portas parciais permitem diversas configurações diferentes e facilmente acessíveis de compartimentos separados, dentro do armário.

CARACTERÍSTICAS

Descrição: Para dividir o frontal do armário em várias secções, é necessário um divisor CDH/CDHK. Equipado com fechadura DIN de 3 mm (1 fechadura até 400 mm de altura, mais de 400 mm leva 2 fechaduras).

Material: Chapa de aço de 1.75 mm.

Acabamento: Pintura electrostática a pó em RAL 7035 com acabamento texturado.

Protecção: Cumpre com IP 44.

Quantidade por embalagem: 1 Porta com dobradiças, fechaduras e material de montagem.

Requisitos de montagem: Adicione o CDH para quadros MC e use o CDHK para quadros MK. Use DPC / DPCV para os painéis superior e inferior.

CARATERÍSTICAS DO PRODUTO

Altura: 150mm

Largura: 600mm

Profundidade: 17mm

Material do gabinete: Aço Macio

Família de produtos: Free-Standing

Material: Aço Macio

Acabamento: Pintura electrostática com Acabamento Texturado

Cor: Light Gray

Código de cor: RAL 7035

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE