


Suporte barramento 2x25TN

NÚMERO DE CATÁLOGO

ECBS205TN



This busbar support, ECBS, is available for one or two bars up to 80 x 5 mm or one bar up to 80 x 10 mm. The support can be mounted both horizontally and vertically. It is available off the shelf and tested according to IEC 61439.

CARACTERÍSTICAS

Descrição: Busbar support up to 1600A to be mounted horizontally or vertically. Mounts directly to the enclosure frame or with help of CLPF profiles. Available in single and double bar per phase for bar thickness 5 mm and only single bar per phase for bar thickness 10 mm, and width from 25 to 80 mm.

Temperatura de funcionamento: -40°C up to 130°C.

Material: Reinforced polyamide and steel. Halogen free.

Fornecimento: Busbar support with mounting material.

CARATERÍSTICAS DO PRODUTO

Material do gabinete: Aço Macio

Família de produtos: Free-Standing

Material: Pástico; Aço Macio

Acabamento: Smooth

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.



O nosso forte portfólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE