

Adaptador cilindros Abloy Asa

NÚMERO DE CATÁLOGO

LHC535



Os encaixes e cilindros de fechadura podem ser montados de forma independente na pega, o que significa que podem ser criadas diversas combinações. Isto reduz o número de pegas necessárias em stock.

CARACTERÍSTICAS

Descrição: Adaptadores com canhão de meio cilindro. Utilizado em manípulos giratórios LHC.

Quantidade por embalagem: 1 peça.

* Outros números de chave disponíveis sob encomenda.* Os segredos de chave 333, 1333, EK333 e GX130 são iguais ***
Pedir em separado para chave LSMK quadrangular de 8 mm e Triangular de 8 mm.

CARATERÍSTICAS DO PRODUTO

Altura: 37mm

Largura: 23mm

Profundidade: 41mm

Key Type: Adapter for ASSA ABLOY and Trioing cylinders

Cylinder Type: Half

Material do gabinete: Aço Macio

Família de produtos: Free-Standing

Material: Pástico; Pástico

Acabamento: Smooth Matte

Cor: Black Gray

Quantidade por embalagem: 1

Peso: 0.5kg

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

* Outros números de chave disponíveis sob encomenda.* Os segredos de chave 333, 1333, EK333 e GX130 são iguais ***
Pedir em separado para chave LSMK quadrangular de 8 mm e Triangular de 8 mm.

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE