

Rodapé frontal e posterior | Armários de instalação no solo, PF



A base dianteira e traseira permite a cablagem sem restrições, de acordo com a norma VDE 0113. A instalação de cabos é facilitada, uma vez que a base cria espaço adicional por baixo do armário.

CARACTERÍSTICAS

Descrição: Permitem a cablagem sem nenhuma restrição e segundo a norma VDE 0113. O rodapé é formado por 4 esquinas com tampas frontais desmontáveis. As tampas laterais PS São pedidas separadamente. Disponíveis em altura de 100 mm e 200 mm. O rodapé de 200 mm é fornecido com uma tampa posterior para cablagem formada por 2 painéis desmontáveis de 100 mm. A tampa frontal é uma peça de 200 mm de altura.

Material: Peças de esquina em aço zincado de 2 mm, painéis em chapa de aço de 1,5 mm.

Acabamento: Pintura electrostática a pó em RAL 7022 com acabamento texturado.

Quantidade por embalagem: 1 Conjunto de 4 peças de esquina incluído com coberturas. 1 painel frontal e 1 posterior (2 painéis posteriores em rodapés de 200mm de altura) com material de montagem. Acessórios de montagem PS para os painéis laterais e PCP para perfís transversais não incluídos nesta embalagem.

Requisitos de montagem: Adicione os painéis laterais PS para uma base completa. Na combinação de armários, recomenda-se a adição de painéis transversais PCP para suporte da conduta do cabo e rigidez adicional.

Para armários com 1600 mm de largura usar 2 x 800 mm de largura do pedestal.

ESPECIFICAÇÕES

Espessura:	1.5mm
Material:	Aço Macio
Acabamento:	Pintura electrostática com Acabamento Texturado
Código de cor:	RAL 7022
Cor:	Umbral Gray

Table 1/1

Número de catálogo	Altura	Largura	Profundidade	Material do gabinete	Família de produtos	Envio rápido
PF1080	100mm	800mm	63mm	Aço Macio	Free-Standing	Não
PF2080	200mm	800mm	63mm	Aço Macio	Free-Standing	Não
PF1100	100mm	1000mm	63mm	Aço Macio	Free-Standing	Não
PF2100	200mm	1000mm	63mm	Aço Macio	Free-Standing	Não
PF1120	100mm	1200mm	63mm	Aço Macio	Free-Standing	Não
PF2120	200mm	1200mm	63mm	Aço Macio	Free-Standing	Não
PF1040	100mm	400mm	63mm	Aço Macio	Free-Standing	Não
PF2040	200mm	400mm	63mm	Aço Macio	Free-Standing	Não
PF1050	100mm	500mm	63mm	Aço Macio	Free-Standing	Não
PF2050	200mm	500mm	63mm	Aço Macio	Free-Standing	Não
PF1060	100mm	600mm	63mm	Aço Macio	Free-Standing	Não
PF2060	200mm	600mm	63mm	Aço Macio	Free-Standing	Não

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Para armários com 1600 mm de largura usar 2 x 800 mm de largura do pedestal.

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos

representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE