

Interruptor seccionador-fusível NH, NH fuse-switch disconnect



Interruptor-seccionador fusível com ligação fácil nas partes superior e inferior.

CARACTERÍSTICAS

Descrição: Interruptor seccionador-fusível NH com 3 polos para montagem no barramento, tamanho 000 a 3, ligação na parte superior e inferior.

Tensão nominal: 690 V.

Para barramentos: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10*.

Quantidade por embalagem: 1 unid.

Aprovações: IEC, GL, VDE, DNV GL.

ESPECIFICAÇÕES

Table 1/1						
Número de catálogo	Altura	Largura	Material do gabinete	Família de produtos	Material	Acabamento
33216	200mm	89mm	Pástico	IEC General Accessories	Pástico	Smooth Matte
33198	200mm	106mm	Pástico	IEC General Accessories	Pástico	Smooth Matte
33398	200mm	106mm	Pástico	IEC General Accessories	Pástico	Smooth Matte
33601	243mm	184mm	Pástico	IEC General Accessories	Pástico	Smooth Matte
33602	288mm	210mm	Pástico	IEC General Accessories	Pástico	Smooth Matte
33603	300mm	256mm	Pástico	IEC General Accessories	Pástico	Smooth Matte

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

*Para o tamanho 2, é necessário um kit de conversão, 33148, para montagem em barramentos de 5 mm. O tamanho 3 não é adequado para barramentos de 5 mm.

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE