

Refrigerador industrial, TAL



O refrigerador de água industrial fornece precisão e fiabilidade num design modular com saídas a partir de 2300 W. Com saídas de 900 W a 134 kW. A vasta gama de acessórios e opções permite obter múltiplas configurações de refrigeradores.

NORMAS DA INDÚSTRIA

CE; UKCA

CERTIFICATIONS



CARACTERISTICAS

Limites da temperatura ambiente para funcionamento: +15 °C a +45 °C

Nível de pressão sonora [dB(A)]: 57 | 67 | 75 | 78

"Ligações para líquidos de ENTRADA/SAÍDA (mm): 3/4" | 1" | 1 1/2" | 2" 1/2"

Capacidade do depósito de armazenamento (l): 50 | 130 | 200 | 300

Tipo de bomba: Periférica | Centrífuga

Tensão de alimentação secundária (V): 230 V AC | 24 V AC

Gás refrigerante (HFC): R134A | R410A

Precisão da temperatura (K): +/-2

Tipo de fluido: Água

Intervalo de temperatura do fluido ajustável: +8 °C a +25 °C

ESPECIFICAÇÕES

Table 1/1						
Número de catálogo	Nominal Capacity Watts @50Hz	Nominal Capacity Watts @60Hz	Fluid Type	Tensão nominal	Frequência nominal	Refrigerante
TAL24	2300W	2700W	Water	230V	50 – 60Hz	R134a
TAL37	3600W	4200W	Water	230V, 400V, 460V	50 – 60Hz	R134a
TALB5	24800W	24800W	Water	400V, 460V	50 – 60Hz	R410A
TALB9	29000W	29000W	Water	400V, 460V	50 – 60Hz	R410A
TALC5	35800W	35800W	Water	400V, 460V	50 – 60Hz	R410A
TALD0	40000W	40000W	Water	400V, 460V	50 – 60Hz	R410A
TALD9	47000W	47000W	Water	400V, 460V	50 – 60Hz	R410A
TALE6	55000W	55000W	Water	400V, 460V	50 – 60Hz	R410A
TALF8	67000W	67000W	Water	400V, 460V	50 – 60Hz	R410A
TALA1	11400W	11400W	Water	400V, 460V	50 – 60Hz	R410A
TALA3	12400W	12400W	Water	400V, 460V	50 – 60Hz	R410A
TALA5	17800W	17800W	Water	400V, 460V	50 – 60Hz	R410A
TALA8	20100W	20100W	Water	400V, 460V	50 – 60Hz	R410A
TALG9	80000W	80000W	Water	400V, 460V	50 – 60Hz	R410A
TALI4	94000W	94000W	Water	400V, 460V	50 – 60Hz	R410A
TALM0	110000W	110000W	Water	400V, 460V	50 – 60Hz	R410A
TALO6	134000W	134000W	Water	400V, 460V	50 – 60Hz	R410A
TAL57	6000W	6000W	Water	400V, 460V	50 – 60Hz	R134a

Número de catálogo	Nominal Capacity Watts @50Hz	Nominal Capacity Watts @60Hz	Fluid Type	Tensão nominal	Frequência nominal	Refrigerante
TAL46	4550W	4550W	Water	400V, 460V	50 – 60Hz	R134a
TALA0	10900W	10900W	Water	400V, 460V	50 – 60Hz	R134a
TAL29	2900W	2900W	Water	400V, 460V	50 – 60Hz	R134a
TAL76	8100W	8100W	Water	400V, 460V	50 – 60Hz	R134a
TAL93	9550W	9550W	Water	400V, 460V	50 – 60Hz	R134a

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Nota: Os itens são personalizados; contacte a nVent para configurar.

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE