

## Portas interiores, ADI



Os mostradores e indicadores podem ser montados numa superfície dentro do armário enquanto cobrem outros componentes e evitam o acesso não autorizado.

### CARACTERISTICAS

Descrição: Para controladores, contadores, indicadores luminosos, etc. As dobradiças podem ser montadas de forma a permitir a abertura à esquerda ou à direita. Fechadura com canhão DIN 3 mm. As portas com altura 700 mm ou superior estão equipadas com 2 fechaduras. Profundidade útil entre a porta interior e a exterior: 35 mm. É possível ajustar a porta interior em profundidade utilizando o acessório AMG. Área de montagem: A-55, L-108. 19 "versão disponível sobre pedido. A mecanização é necessário para caixas de aço inoxidável.

Material: Porta: chapa de aço de 1,5 mm e perfis verticais: chapa de aço de 2 mm.

Acabamento: Pintura electrostática a pó em RAL 7035, com acabamento texturado.

Protecção: IP 2XC.

Quantidade por embalagem: Porta interior, dois perfis verticais e acessórios de montagem.

Não adequado para armários AFS.

## ESPECIFICAÇÕES

|                       |                                                 |
|-----------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Espessura:</b>     | 1.5mm                                           |
| <b>Cor:</b>           | Light Gray                                      |
| <b>Material:</b>      | Aço Macio                                       |
| <b>Acabamento:</b>    | Pintura electrostática com Acabamento Texturado |
| <b>Código de cor:</b> | RAL 7035                                        |

Table 1/1

| Número de catálogo | Altura | Largura | Profundidade | Door Size   | Quantidade de trincos | Material do gabinete |
|--------------------|--------|---------|--------------|-------------|-----------------------|----------------------|
| ADI04030R5         | 374mm  | 261mm   | 71mm         | 345 x 192mm | 1                     | Aço Macio            |
| ADI04040R5         | 374mm  | 374mm   | 71mm         | 345 x 292mm | 1                     | Aço Macio            |
| ADI04050R5         | 374mm  | 461mm   | 71mm         | 345 x 392mm | 1                     | Aço Macio            |
| ADI04060R5         | 374mm  | 561mm   | 71mm         | 345 x 492mm | 1                     | Aço Macio            |
| ADI05030R5         | 474mm  | 261mm   | 71mm         | 445 x 192mm | 1                     | Aço Macio            |
| ADI05040R5         | 474mm  | 374mm   | 71mm         | 445 x 292mm | 1                     | Aço Macio            |
| ADI05050R5         | 474mm  | 461mm   | 71mm         | 445 x 392mm | 1                     | Aço Macio            |
| ADI06040R5         | 574mm  | 374mm   | 71mm         | 545 x 292mm | 1                     | Aço Macio            |
| ADI06050R5         | 574mm  | 461mm   | 71mm         | 545 x 392mm | 1                     | Aço Macio            |
| ADI06060R5         | 574mm  | 561mm   | 71mm         | 545 x 492mm | 1                     | Aço Macio            |
| ADI06080R5         | 574mm  | 761mm   | 71mm         | 545 x 692mm | 1                     | Aço Macio            |
| ADI07050R5         | 674mm  | 461mm   | 71mm         | 645 x 392mm | 2                     | Aço Macio            |
| ADI08040R5         | 774mm  | 374mm   | 71mm         | 745 x 292mm | 2                     | Aço Macio            |
| ADI08060R5         | 774mm  | 561mm   | 71mm         | 745 x 492mm | 2                     | Aço Macio            |
| ADI08080R5         | 774mm  | 761mm   | 71mm         | 745 x 692mm | 2                     | Aço Macio            |
| ADI10060R5         | 974mm  | 561mm   | 71mm         | 945 x 492mm | 2                     | Aço Macio            |

| Número de catálogo | Altura | Largura | Profundidade | Door Size    | Quantidade de trincos | Material do gabinete |
|--------------------|--------|---------|--------------|--------------|-----------------------|----------------------|
| ADI10080R5         | 974mm  | 761mm   | 71mm         | 945 x 692mm  | 2                     | Aço Macio            |
| ADI12060R5         | 1174mm | 561mm   | 71mm         | 1145 x 492mm | 2                     | Aço Macio            |
| ADI12080R5         | 1174mm | 761mm   | 71mm         | 1145 x 692mm | 2                     | Aço Macio            |

## DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Não adequado para armários AFS.

## AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em [www.nVent.com](http://www.nVent.com) e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.



O nosso forte portefólio de marcas:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**