


Caixa grande em ABS, OABP



Esta gama de caixas de terminais em ABS, OABP, com um grau de proteção IP 66, 67 pode ser aumentada em profundidade. Esta gama está disponível no mercado de produtos prontos a utilizar em diversos tamanhos diferentes. Os componentes mais profundos podem ser instalados quando é utilizada uma estrutura de extensão, OPCP-EE. A gama OABP adequa-se a ambientes exigentes, uma vez que a água e a poeira são impedidas de entrar na caixa de terminais, eliminando assim o risco de falha de componentes e, consequentemente, o tempo de inatividade desnecessário.

NORMAS DA INDÚSTRIA

CE UKCA

GOST

IP

CARACTERÍSTICAS

Descrição: Caixa ABS, livre de halogênio para utilização apenas no interior. Baixa resistência aos raios UV.

Material: Estrutura: ABS. Tampa simples: ABS. Cobertura transparente: policarbonato.

Junta: Junta de poliuretano integrada na tampa da caixa.

Resistência à temperatura: -40°C a +60°C.

Inflamável: UL94 HB.

Protecção: IP 66/67 | IK 06 (-25°C), IK 07 (+35°C).

Acabamento: RAL 7035.

Fornecimento: Base da caixa, tampa, parafusos de poliamida para a tampa e parafusos de montagem.

The installed components inside the terminal box will be safe and secure due to the high protection degree

Customers can receive terminal boxes with a short delivery time, that match their size requirements

This will also remove any extra costs due to oversizing

Component failure and unnecessary downtime is avoided as water and dust are prevented from entering the terminal box

If necessary, deeper components can be installed when the expansion frame, OPCP-EE, has been mounted.

The mounting plate, OMP, and DIN profiles, DR, have to be ordered separately, in order to complete the installation of the terminal box

The expansion frame, OPCP-EE, should be ordered if a deeper terminal box is required

Inner depth (mm): 115

ESPECIFICAÇÕES

Material:	ABS
Cor:	Light Gray
Código de cor:	RAL 7035
Acabamento:	Smooth

Table 1/1

Número de catálogo	Altura	Largura	Profundidade	Cover Style	Profundidade máxima de montagem	Peso
OABP202013GE	200mm	200mm	132mm	Grey	115mm	1.1kg
OABP202013TE	200mm	200mm	132mm	Clear	115mm	1.1kg
OABP203013TE	200mm	300mm	132mm	Clear	115mm	1.5kg
OABP203013GE	200mm	300mm	132mm	Grey	115mm	1.5kg
OABP204013GE	200mm	400mm	132mm	Grey	115mm	1.8kg
OABP204013TE	200mm	400mm	132mm	Clear	115mm	1.9kg
OABP303013GE	300mm	300mm	132mm	Grey	115mm	1.9kg
OABP303013TE	300mm	300mm	132mm	Clear	115mm	1.9kg
OABP304013GE	300mm	400mm	132mm	Grey	115mm	2.3kg
OABP304013TE	300mm	400mm	132mm	Clear	115mm	2.4kg
OABP306013GE	300mm	600mm	132mm	Grey	115mm	3.2kg
OABP306013TE	300mm	600mm	132mm	Clear	115mm	3.4kg
OABP406013GE	400mm	600mm	132mm	Grey	115mm	4kg
OABP406013TE	400mm	600mm	132mm	Clear	115mm	4.1kg

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos

representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.



O nosso forte portfólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE