


Caixa grande em Policarbonato, OPCP



Esta gama de caixas de terminais em policarbonato, OPCP, com um grau de proteção IP 66, 67 pode ser aumentada em profundidade. Esta gama está disponível no mercado de produtos prontos a utilizar em diversos tamanhos diferentes. Os componentes mais profundos podem ser instalados quando é utilizada uma estrutura de extensão, OPCP-EE. A gama OPCP adequa-se a ambientes interiores e exteriores, mesmo em locais onde existe luz solar direta, graças à resistência à radiação UV. A água e a poeira são impedidas de entrar na caixa de terminais, eliminando assim o risco de falha de componentes e, consequentemente, o tempo de inatividade desnecessário.

NORMAS DA INDÚSTRIA

CE UKCA

GOST

IP

CARACTERÍSTICAS

Descrição: Caixa de policarbonato, livre de halogénio, adequado para uso ao ar livre. Alta resistência à radiação UV. Auto-extinguível.

Material: Policarbonato.

Junta: Junta de poliuretano integrada na tampa da caixa.

Resistência à temperatura: De -40 °C a +80 °C.

Inflamável: UL746C 5V.

Protecção: IP 66, 67 | IK 08 (-25 °C ... +35 °C).

Acabamento: RAL 7035.

Aprovações: CE, GOST. Para cULus_UL Listed, por favor contactar o nosso departamento comercial.

Fornecimento: Base da caixa, tampa, parafusos em poliamida para a tampa e parafusos de montagem.

Customers can receive terminal boxes with a short delivery time, that match their size requirements which can be installed in both indoor and outdoor environments, even in locations where there is direct sunlight

This will also remove any extra costs due to oversizing

Component failure and unnecessary downtime is avoided as water and dust are prevented from entering the terminal box

If necessary, deeper components can be installed when the expansion frame, OPCP-EE, has been mounted

The mounting plate, OMP, and DIN profiles, DR, have to be ordered separately, in order to complete the installation of the terminal box

The expansion frame, OPCP-EE, should be ordered if a deeper terminal box is required


Inner depth (mm): 115

ESPECIFICAÇÕES

Cor: Light Gray
Material: Policarbonato
Código de cor: RAL 7035
Acabamento: Smooth

Table 1/1						
Número de catálogo	Altura (H)	Largura (W)	Profundidade (D)	Cover Style	Profundidade máxima de montagem	Peso
OPCP202013GE	200mm	200mm	132mm	Grey	115mm	1.3kg
OPCP202013TE	200mm	200mm	132mm	Clear	115mm	1.3kg
OPCP203013GE	200mm	300mm	132mm	Grey	115mm	1.7kg
OPCP203013TE	200mm	300mm	132mm	Clear	115mm	1.7kg
OPCP204013GE	200mm	400mm	132mm	Grey	115mm	2kg
OPCP204013TE	200mm	400mm	132mm	Clear	115mm	2kg
OPCP304013TE	300mm	400mm	132mm	Clear	115mm	2kg
OPCP303013TE	300mm	300mm	132mm	Clear	115mm	2.1kg
OPCP303013GE	300mm	300mm	132mm	Grey	115mm	2.2kg
OPCP304013GE	300mm	400mm	132mm	Grey	115mm	2.7kg
OPCP306013TE	300mm	600mm	132mm	Clear	115mm	3.5kg
OPCP306013GE	300mm	600mm	132mm	Grey	115mm	3.6kg
OPCP406013GE	400mm	600mm	132mm	Grey	115mm	4.5kg
OPCP406013TE	400mm	600mm	132mm	Clear	115mm	4.5kg

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE