

Olhais de elevação | Armários de instalação no solo, LE

Estes olhais de elevação garantem um transporte e manuseamento seguros do armário.



CARACTERÍSTICAS

Descrição: Rosca M-12. É montado directamente nas esquinas dos armários. Cumpre os requisitos para levantamentos segundo a norma DIN 580.

Carga máxima: 3400N por olhal de elevação com um ângulo máximo de 45°. Consultar as instruções da nVent HOFFMAN para a elevação de armários.

Quantidade por embalagem: 4 unidades.

ESPECIFICAÇÕES

Table 1/1						
Número de catálogo	Altura	Largura	Profundidade	Material	Acabamento	Envio rápido
LE9304SS	71mm	50mm	30mm	Stainless Steel 304	Mill	Não
LE9316SS	71mm	50mm	30mm	Aço Inoxidável 316L	Mill	Não
LE9304	71mm	50mm	30mm	Aço Macio	Chapa de Aço Zincada	Não

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE