


Caixa de terminais médias em ABS, SABP



Esta gama de caixas de terminais em ABS pequenas, SABP, com um grau de proteção IP 66, 67 está disponível no mercado de produtos prontos a utilizar em diferentes tamanhos. A gama SABP adequa-se a ambientes exigentes, uma vez que a água e a poeira são impedidas de entrar na caixa de terminais, eliminando assim o risco de falha de componentes e, consequentemente, o tempo de inatividade desnecessário.

NORMAS DA INDÚSTRIA

CE UKCA

GOST

IP

CARACTERÍSTICAS

Descrição: Caixa ABS, livre de halogênio apropriada para uso em interiores, baixa resistência a raios UV.

Material: Estrutura: ABS. Tapa simples: ABS. Cobertura transparente: policarbonato.

Junta: Junta de Poliuretano integrada na tampa da caixa.

Resistência à temperatura: -40 °C a + 60 °C.

Inflamável: UL94 HB.

Proteção: IP 66/67 | IK 06 (-25 °C), IK 07 (+35 °C).

Acabamento: RAL 7035.

Fornecimento: Base da caixa, tampa, parafusos de poliamida para a tampa e parafusos de montagem.

Nota: é possível encomendar uma caixa de terminais com tampa transparente em policarbonato através da substituição da referência GE por TE no número de item. É possível encomendar uma caixa de terminais em policarbonato através da substituição da referência SABP por SPCP no número de item.

Customers can choose terminal boxes that meet their size requirements, off the shelf

The installed components inside the terminal box will be safe and secure due to the high protection degree

Customers can receive terminal boxes with a short delivery time, that match their size requirements

This will also remove any extra costs due to oversizing

Component failure and unnecessary downtime is avoided as water and dust are prevented from entering the terminal box

The mounting plate, SMP, and DIN profiles, DR, have to be ordered separately, in order to complete the installation of the terminal box

Note: Terminal box, with polycarbonate transparent cover fitted, can be ordered by replacing GE with TE in the item number

terminal box manufactured from polycarbonate can be ordered by replacing SABP with SPCP in the item number

ESPECIFICAÇÕES

Material:	ABS
Cor:	Light Gray
Código de cor:	RAL 7035
Acabamento:	Smooth


Table 1/1						
Número de catálogo	Altura (H)	Largura (W)	Profundidade (D)	Profundidade máxima de montagem	Peso	Envio rápido
SABP081308GE	75mm	125mm	75mm	60.5mm	0.2kg	Não
SABP081310GE	75mm	125mm	100mm	85.5mm	0.2kg	Não
SABP081313GE	75mm	125mm	125mm	110.5mm	0.2kg	Não
SABP131308GE	125mm	125mm	75mm	60.5mm	0.2kg	Não
SABP131310GE	125mm	125mm	100mm	85.5mm	0.3kg	Não
SABP131313GE	125mm	125mm	125mm	110.5mm	0.3kg	Não
SABP131808GE	125mm	175mm	75mm	60.5mm	0.3kg	Não
SABP131808TE	125mm	175mm	75mm		0.3kg	Não
SABP131810GE	125mm	175mm	100mm	85.5mm	0.4kg	Não
SABP131810TE	125mm	175mm	100mm		0.4kg	Não
SABP131813GE	125mm	175mm	125mm	110.5mm	0.4kg	Não
SABP131813TE	125mm	175mm	125mm		0.4kg	Não
SABP131815GE	125mm	175mm	150mm	135.5mm	0.5kg	Não
SABP131815TE	125mm	175mm	150mm		0.5kg	Não
SABP181808GE	175mm	175mm	75mm	60.5mm	0.5kg	Não
SABP181810GE	175mm	175mm	100mm	85.5mm	0.5kg	Não

Número de catálogo	Altura (H)	Largura (W)	Profundidade (D)	Profundidade máxima de montagem	Peso	Envio rápido
SABP181813GE	175mm	175mm	125mm	110.5mm	0.5kg	Não
SABP182508GE	175mm	250mm	75mm	60.5mm	0.5kg	Não
SABP182508TE	175mm	250mm	75mm		0.5kg	Não
SABP181815GE	175mm	175mm	150mm	135.5mm	0.6kg	Não
SABP181815TE	175mm	175mm	150mm		0.6kg	Não
SABP182510GE	175mm	250mm	100mm	85.5mm	0.6kg	Não
SABP182510TE	175mm	250mm	100mm		0.6kg	Não
SABP182515GE	175mm	250mm	150mm	135.5mm	0.6kg	Não
SABP182515TE	175mm	250mm	150mm		0.6kg	Não

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Nota: é possível encomendar uma caixa de terminais com tampa transparente em policarbonato através da substituição da referência GE por TE no número de item. É possível encomendar uma caixa de terminais em policarbonato através da substituição da referência SABP por SPCP no número de item.

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE