


Perfis de montagem de altura parcial 19", CIPP



Estes perfis parciais, que podem ser ajustáveis em altura e profundidade, permitem a instalação de equipamento de 19", enquanto os clientes mantêm o acesso aos componentes instalados na placa de montagem dentro do armário.

CARACTERÍSTICAS

Descrição: Perfis de montagem de altura parcial para obter um sistema de montagem em 482.6 mm (19") em todos os lados. Totalmente ajustável em profundidade em passos de 25 mm. Para usar-se em combinação com perfis CLPK.

Material: Aço zincado de 2 mm.

Quantidade por embalagem: 2 peças com material de montagem.

Requisitos de montagem: Para ser usado com suportes CIC 800 mm em caixas de largura.

ESPECIFICAÇÕES

- Espessura:** 2mm
- Material:** Aço Macio
- Acabamento:** Chapa de Aço Zincada

Table 1/1						
Número de catálogo	Altura	Largura	Profundidade	Rack Units	Material do gabinete	Envio rápido
CIPP06	267mm	45mm	29mm	6U	Aço Macio	Não
CIPP09	400mm	45mm	29mm	9U	Aço Macio	Não
CIPP10	445mm	45mm	29mm	10U	Aço Macio	Não
CIPP11	489mm	45mm	29mm	11U	Aço Macio	Não
CIPP13	578mm	45mm	29mm	13U	Aço Macio	Não
CIPP15	667mm	45mm	29mm	15U	Aço Macio	Não
CIPP18	800mm	45mm	29mm	18U	Aço Macio	Não

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.



O nosso forte portfólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE