


Mesas de comando de uma só peça em aço macio, MPG



A mesa de comando compacta em aço macio, MPG, com um grau de proteção IP 55/56, está disponível no mercado de produtos prontos a utilizar. Possui um painel de secretária articulado e o design ergonômico permite uma instalação fácil e o acesso a equipamento HMI. Também aumenta o espaço de montagem disponível. Os painéis superiores em aço inoxidável podem ser utilizados como uma alternativa quando a mesa de comando está exposta a agentes químicos, etc.

NORMAS DA INDÚSTRIA

cULus_UL Listed

CE, UK CA, UL, EAC

CARACTERÍSTICAS

Material: Corpo e porta: Aço macio de 1,5 mm. Painel traseiro. Aço macio de 1,5 mm. Placas inferiores: aço galvanizado de 1,2 mm. Placa de montagem: aço galvanizado de 2,5 mm.

Corpo: Dobrado e com junções soldadas. A construção da mesa de comando inclui uma base que fornece uma distância entre o solo e a parte inferior da porta, atuando como uma base integrada.

Portas e painéis: Superfície simples dobrada com dobradiças, que permitem trocar a abertura da porta para a esquerda e para a direita. Ângulo de 12 ° em relação ao nível horizontal. As dobradiças ocultas na extremidade superior permitem uma abertura de 90 °. Painel mantido aberto pelo suporte de painel mecânico de engate automático/libertação automática. Porta dupla em unidades de base de 1200 e 1600 mm de largura.

Placa de montagem: Placa de montagem padrão na unidade de base.

Fechadura: Fechaduras de palhetão duplo de 3 mm para o painel superior. Para a base, duas fechaduras de palhetão duplo de 3 mm.

Entrada do cabo: Abertura na parte inferior para acesso para cabos. Placas inferiores para a passagem de cabos fornecidas de série.

Ligação à terra: Pernos M8 roscados no corpo, na porta, no painel superior e no painel traseiro.

Acabamento: Revestimento a pó estruturado RAL 7035.

Proteção: Porta única: IP 66 | TIPO 4, 12, 13 | IK 10. Porta dupla: IP 55 | TIPO 12, 13 | IK 10.

Entrega: Placa de montagem e porcas e anilhas adequadas para ligação à terra. A mesa de comando é entregue numa palete de madeira.

ESPECIFICAÇÕES

Body Thickness:	1.5mm
Espessura da porta:	1.5mm
Cor:	Light Gray
Material:	Aço Macio
Acabamento:	Pintura electrostática com Acabamento Texturado
Código de cor:	RAL 7035

Table 1/1						
Número de catálogo	Altura	Largura	Profundidade	Tamanho do painel	Profundidade máxima de montagem	Peso
MPG06R5	985mm	600mm	400mm	790 x 499mm	333mm	54kg
MPG08R5	985mm	800mm	400mm	790 x 699mm	333mm	64.5kg
MPG10R5	985mm	1000mm	400mm	790 x 899mm	333mm	78kg
MPG12R5	985mm	1200mm	400mm	790 x 1099mm	333mm	89kg
MPG16R5	985mm	1600mm	400mm	790 x 1499mm	333mm	115kg

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Nota: Apenas as mesas de comando de 1200 mm e 1600 mm de largura possuem porta dupla.

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.



O nosso forte portfólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE