

Porta parcial | Armários de instalação no solo, DP



As portas parciais permitem diversas configurações diferentes e facilmente acessíveis de compartimentos separados, dentro do armário.

CARACTERÍSTICAS

Descrição: Para dividir o frontal do armário em várias secções, é necessário um divisor CDH/CDHK. Equipado com fechadura DIN de 3 mm (1 fechadura até 400 mm de altura, mais de 400 mm leva 2 fechaduras).

Material: Chapa de aço de 1.75 mm.

Acabamento: Pintura electrostática a pó em RAL 7035 com acabamento texturado.

Protecção: Cumpre com IP 44.

Quantidade por embalagem: 1 Porta com dobradiças, fechaduras e material de montagem.

Requisitos de montagem: Adicione o CDH para quadros MC e use o CDHK para quadros MK. Use DPC / DPCV para os painéis superior e inferior.

ESPECIFICAÇÕES

Cor:	Light Gray
Material:	Aço Macio
Acabamento:	Pintura electrostática com Acabamento Texturado
Código de cor:	RAL 7035

Table 1/1

Número de catálogo	Altura	Largura	Profundidade	Material do gabinete	Família de produtos	Envio rápido
DP01504R5	150mm	400mm	17mm	Aço Macio	Free-Standing	Não
DP01506R5	150mm	600mm	17mm	Aço Macio	Free-Standing	Não
DP01508R5	150mm	800mm	17mm	Aço Macio	Free-Standing	Não
DP02004R5	200mm	400mm	17mm	Aço Macio	Free-Standing	Não
DP02006R5	200mm	600mm	17mm	Aço Macio	Free-Standing	Não
DP02008R5	200mm	800mm	17mm	Aço Macio	Free-Standing	Não
DP02504R5	250mm	400mm	17mm	Aço Macio	Free-Standing	Não
DP02506R5	250mm	600mm	17mm	Aço Macio	Free-Standing	Não
DP02508R5	250mm	800mm	17mm	Aço Macio	Free-Standing	Não
DP03004R5	300mm	400mm	17mm	Aço Macio	Free-Standing	Não
DP03006R5	300mm	600mm	17mm	Aço Macio	Free-Standing	Não
DP03008R5	300mm	800mm	17mm	Aço Macio	Free-Standing	Não
DP04004R5	400mm	400mm	17mm	Aço Macio	Free-Standing	Não
DP04006R5	400mm	600mm	17mm	Aço Macio	Free-Standing	Não
DP04008R5	400mm	800mm	17mm	Aço Macio	Free-Standing	Não
DP05004R5	500mm	400mm	17mm	Aço Macio	Free-Standing	Não

Número de catálogo	Altura	Largura	Profundidade	Material do gabinete	Família de produtos	Envio rápido
DP05006R5	500mm	600mm	17mm	Aço Macio	Free-Standing	Não
DP05008R5	500mm	800mm	17mm	Aço Macio	Free-Standing	Não
DP06004R5	600mm	400mm	17mm	Aço Macio	Free-Standing	Não
DP06006R5	600mm	600mm	17mm	Aço Macio	Free-Standing	Não
DP06008R5	600mm	800mm	17mm	Aço Macio	Free-Standing	Não
DP08006R5	800mm	600mm	17mm	Aço Macio	Free-Standing	Não
DP08008R5	800mm	800mm	17mm	Aço Macio	Free-Standing	Não
DP10006R5	1000mm	600mm	17mm	Aço Macio	Free-Standing	Não
DP10008R5	1000mm	800mm	17mm	Aço Macio	Free-Standing	Não
DP12006R5	1200mm	600mm	17mm	Aço Macio	Free-Standing	Não
DP12008R5	1200mm	800mm	17mm	Aço Macio	Free-Standing	Não

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.



O nosso forte portfólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE