


# Armário Uniplast murais, UCP/UCPT



A gama de armários compactos de montagem na parede e de porta única em poliéster, UCP/UCPT, com um grau de proteção IP 66 está disponível no mercado de produtos prontos a utilizar em diversos tamanhos diferentes. É possível encomendar uma porta simples ou uma porta transparente. Esta gama de armários adequa-se a instalações no exterior, mesmo quando exposta a luz solar direta. O risco de falha de componentes e, consequentemente, o tempo de inatividade desnecessário são eliminados, uma vez que a água e a poeira são impedidas de entrar no armário.

## NORMAS DA INDÚSTRIA

cULus\_UL Listed

CE UKCA

GOST

## CARACTERÍSTICAS

Material: Poliéster reforçado com fibra de vidro. Zona de visão de UCPT em Policarbonato.

Estrutura: Monobloco moldado com 3 mm de espessura. Quatro furos para fixação mural. Não tem aberturas para saída de cabos.

Porta: Porta com ou sem janela e abertura 180°. Para UCP/UCPT750 e tamanhos maiores é fornecido um posicionador de porta para garantir que a porta assume a sua posição central no momento de fecho. A estanqueidade é garantida por meio de uma junta de poliuretano injectado.

Fechadura: Fechadura DIN de 3 mm e movimento 90°. UCP/UCPT540 e superiores têm uma fechadura com varas com três pontos de fixação. Outras fechaduras disponíveis como acessórios.

Resistência à temperatura: -25 °C negativos a 70 °C em uso contínuo (temperaturas máximas até 130 °C).

Características: Auto-extinguível e isento de halogénio. Duplo Isolamento de acordo com a norma EN61439-1. Escala de protecção de voltagens Ui = 1000 V ac, 1500 V dc.

Protecção: Respeita as normas IP 66 | TYPE 4, 4X, 12, 13 e IP 65 para UCPT430. Resistência ao impacto IK 08 (IK 07 para armários com porta transparente).

Aprovações: CE, GOST. CSA e cULus\_UL Listed estes certificados aplicam-se apenas armários de portas cegas. Para mais certificações entre em contato com nosso departamento de vendas.

Acabamento: RAL 7035, material base pré-colorido.

Fornecimento: Armário com porta, parafusos de fixação para a platina de montagem e mini-tejadilho auto-adesivo de protecção contra a chuva.

Nota: UCP320, UCP430 e UCP540 são fornecidos com as portas dentro da embalagem, desmontadas.


## ESPECIFICAÇÕES

|                        |            |
|------------------------|------------|
| <b>Body Thickness:</b> | 3mm        |
| <b>Cor:</b>            | Light Gray |
| <b>Material:</b>       | Polyester  |
| <b>Código de cor:</b>  | RAL 7035   |
| <b>Acabamento:</b>     | Smooth     |

Table 1/1

| Número de catálogo | Altura (H) | Largura (W) | Profundidade (D) | Door Type    | Quantidade de trincos | Peso   |
|--------------------|------------|-------------|------------------|--------------|-----------------------|--------|
| UCP1080            | 1035mm     | 835mm       | 300mm            | Plain        | 3                     | 22.8kg |
| UCP320             | 315mm      | 215mm       | 170mm            | Plain        | 1                     | 2.8kg  |
| UCP430             | 415mm      | 315mm       | 170mm            | Plain        | 1                     | 3.9kg  |
| UCP540             | 515mm      | 415mm       | 230mm            | Plain        | 3                     | 6.9kg  |
| UCP640             | 615mm      | 415mm       | 230mm            | Plain        | 3                     | 7kg    |
| UCP750             | 735mm      | 535mm       | 270mm            | Plain        | 3                     | 11.7kg |
| UCP860             | 835mm      | 635mm       | 300mm            | Plain        | 3                     | 14.9kg |
| UCPT1080           | 1035mm     | 835mm       | 300mm            | Transparente | 3                     | 22.3kg |
| UCPT430            | 415mm      | 315mm       | 170mm            | Transparente | 1                     | 3.9kg  |
| UCPT540            | 515mm      | 415mm       | 230mm            | Transparente | 3                     | 7.1kg  |
| UCPT640            | 615mm      | 415mm       | 230mm            | Transparente | 3                     | 7.3kg  |
| UCPT750            | 735mm      | 535mm       | 270mm            | Transparente | 3                     | 11.8kg |
| UCPT860            | 835mm      | 635mm       | 300mm            | Transparente | 3                     | 15kg   |

## DIAGRAMAS



## AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em [www.nVent.com](http://www.nVent.com) e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.



O nosso forte portefólio de marcas:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**