

Armários modulares de porta única em poliéster, UDP/UDPT



A gama de armários modulares de montagem na parede em poliéster, UDP/UDPT, com um grau de proteção IP 65/54 está disponível no mercado de produtos prontos a utilizar em diversos tamanhos diferentes. É possível encomendar uma porta simples ou uma porta transparente. É possível combinar diversos armários para aumentar a largura ou a profundidade para, por exemplo, alojar componentes grandes e manter a comunicação interna. Esta gama de armários adequa-se a instalações no exterior, mesmo quando exposta a luz solar direta. O risco de falha de componentes e, consequentemente, o tempo de inatividade desnecessário são eliminados, uma vez que a água e a poeira são impedidas de entrar no armário.

NORMAS DA INDÚSTRIA

cULus_UL Listed

GOST

CE UKCA

CARACTERÍSTICAS

Material: Poliéster reforçado com fibra de vidro. Zona de visão de UCPT em Policarbonato.

Estrutura: Moldado para sistema modular, com furos posteriores para fixação mural. Montado directamente na parede ou utilizando os suportes de fixação mural, a um poste utilizando o acessório UPM ou ao chão utilizando o rodapé UPP ou a base DIN, UAF e UMPS.

Porta: Porta montada com ou sem janela e abertura 100°. Para tamanhos maiores é fornecido um posicionador de porta para garantir que a porta assume a sua posição central no momento de fecho. Nas janelas das portas, a vedação é assegurada por uma junta de poliuretano.

Fechadura: O punho é adquado para todos os tipos de canhões semi-cilíndricos (profundidade standard de 40 mm). 5 pontos de fecho (3 pontos com 500 mm de largura) controlados por um único punho central.

Resistência à temperatura: -25 °C negativos a 70 °C em uso contínuo (temperaturas máximas até 130 °C).

Características: Auto-extinguível e isento de halogénio. Duplo Isolamento de acordo com a norma EN61439-1. Escala de protecção de voltagens $Ui = 1000\text{ V ac}, 1500\text{ V dc}$.

Protecção: Em conformidade com a norma IP 65 | TIPO 4, 4X, 12, 13 para armários de porta única simples. IP 54 | TIPO 3, 3R, 3S para armários com portas transparentes. Resistência a impactos IK 10. IK 07 para armários com portas transparentes.

Aprovações: CE, CSA, GOST. Com listagem cULus_UL para armários de porta única. Para mais aprovações, contacte o departamento de vendas da nVent HOFFMAN.

Acabamento: RAL 7035, material base pré-colorido.

Fornecimento: Armário com porta, parafusos de fixação para a platina de montagem e suportes de fixação mural.
Fechadura cilíndrica não está incluída no fornecimento.


ESPECIFICAÇÕES

Cor:	Light Gray
Material:	Polyester; Polycarbonate
Código de cor:	RAL 7035
Acabamento:	Smooth

Table 1/1

Número de catálogo	Altura (H)	Largura (W)	Profundidade (D)	Door Type	Door Quantity	Peso
UDP12575	1250mm	750mm	320mm	Plain	1	32kg
UDPT12575	1250mm	750mm	320mm	Transparente	1	31.9kg
UDP75100	750mm	1000mm	320mm	Plain	1	28kg
UDPT10075	1000mm	750mm	320mm	Transparente	1	27.3kg
UDP10075	1000mm	750mm	320mm	Plain	1	29kg
UDPT5050	500mm	500mm	320mm	Transparente	1	14.6kg
UDP10050	1000mm	500mm	320mm	Plain	1	22.3kg
UDPT10050	1000mm	500mm	320mm	Transparente	1	22.1kg
UDPT5075	500mm	750mm	320mm	Transparente	1	14.8kg
UDP5050	500mm	500mm	320mm	Plain	1	14.4kg
UDP7550	750mm	500mm	320mm	Plain	1	18kg
UDPT7550	750mm	500mm	320mm	Transparente	1	18kg
UDP7575	750mm	750mm	320mm	Plain	1	24kg
UDP5075	500mm	750mm	320mm	Plain	1	18.2kg
UDPT7575	750mm	750mm	320mm	Transparente	1	31.9kg
UDP100100	1000mm	1000mm	320mm	Plain	1	34.2kg

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE