


Poliéster, MGRP



A gama de caixas de terminais em poliéster, MGRP, com um grau de proteção IP 66, 67 está disponível no mercado de produtos prontos a utilizar em diferentes tamanhos. A gama MGRP adequa-se a ambientes interiores e exteriores graças à sua elevada resistência à corrosão e aos UV. A água e a poeira são impedidas de entrar na caixa de terminais, eliminando assim o risco de falha de componentes e, consequentemente, o tempo de inatividade desnecessário.

NORMAS DA INDÚSTRIA

cULus_UL Listed

GOST

CE UKCA

CARACTERÍSTICAS

Descrição: Caixa em poliéster. Adequado para utilização no interior, com resistência aos UV de acordo com UL746 C.

Material: Poliéster reforçado com fibra de vidro.

Junta: A junta de poliuretano é fornecida como standard. Junta de silicone e neopreno e EPDM disponível apenas por encomenda.

Resistência à temperatura: -40 °C até + 100 °C, com a junta de poliuretano standard; -60 °C até + 130 °C, com a junta de silicone; -35 °C até + 100 °C com a junta de EPDM; -30 °C até + 80 °C com a junta neopreno.

Inflamável: UL94 V-0.

Protecção: IP 66, 67 | IK 08, 07 para MGRP08080xGE.

Acabamento: RAL 7000.

Aprovações: CE, GOST. Para cULus_UL Listed por favor contactar o nosso departamento comercial.

Fornecimento: Corpo, tampa e parafusos da tampa. Os parafusos da tampa são fabricados em aço inoxidável.

Nota: Placa de montagem, GMP, e dobradiças, HHI, disponíveis em separado.

ESPECIFICAÇÕES

Material:	Polyester
Código de cor:	RAL 7000
Acabamento:	Smooth
Cor:	Squirrel Gray

Table 1/1

Número de catálogo	Altura	Largura	Profundidade	Body Thickness	Cover Thickness	Cover Screw Quantity
MGRP080806GE	75mm	80mm	55mm	3.5mm	4mm	4
MGRP080808GE	75mm	80mm	75mm	3.5mm	4mm	4
MGRP081106GE	75mm	110mm	55mm	3.5mm	4mm	4
MGRP081108GE	75mm	110mm	75mm	3.5mm	4mm	4
MGRP081606GE	75mm	160mm	55mm	3.5mm	4mm	4
MGRP081608GE	75mm	160mm	75mm	3.5mm	4mm	4
MGRP081906GE	75mm	190mm	55mm	3.5mm	4mm	4
MGRP081908GE	75mm	190mm	75mm	3.5mm	4mm	4
MGRP121209GE	120mm	122mm	90mm	4.5mm	5mm	4
MGRP122209GE	120mm	220mm	90mm	4.5mm	4mm	4
MGRP161609GE	160mm	160mm	90mm	6mm	5mm	4
MGRP162609GE	160mm	260mm	90mm	6mm	5mm	4
MGRP163609GE	160mm	360mm	90mm	6mm	5mm	4
MGRP165609GE	160mm	560mm	90mm	6mm	5mm	6
MGRP252612GE	250mm	255mm	120mm	6mm	5mm	4
MGRP254012GE	250mm	400mm	120mm	6mm	5mm	4

Número de catálogo	Altura	Largura	Profundidade	Body Thickness	Cover Thickness	Cover Screw Quantity
MGRP414012GE	405mm	400mm	120mm	6mm	5mm	4

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE