

Tomada de corrente, LPS



Tomada fácil de montar, para montagem em calha DIN, para utilizar quando é necessário ligar equipamento externo.

NORMAS DA INDÚSTRIA

cULus_UL listed

CE

GOST

CARACTERÍSTICAS

Descrição: Tomada de corrente para montagem sobre calha DIN. Ligação por terminais de pressão de rápida e fácil ligação.

Dimensões: 92 x 62 x 48 mm.

Ligação: 3 braçadeiras de pressão para encaixe e rígida de arame mm² 0.5 - 2.5 mm². Fusível integrado 6.3, A 5 x 20 mm.

Acabamento: Cinzento claro.

Material: Plástico UL94V0.

Quantidade por embalagem: 1 Peça.

ESPECIFICAÇÕES

Cor:	Light Gray
Material:	Pástico
Código de cor:	RAL 7035
Acabamento:	Smooth

Table 1/1						
Número de catálogo	Altura	Largura	Profundidade	Tipo de soquete	Peso	Envio rápido
LPS10	92mm	62mm	48mm	SCHUKO	120kg	Não
LPS10UK	92mm	62mm	48mm	Type G	120kg	Não
LPS10CH	92mm	62mm	48mm	Switzerland	120kg	Não
LPS10USA	92mm	62mm	48mm	Type A	120kg	Não
LPS10FR	92mm	62mm	48mm	Type F	120kg	Não

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE