

ProLine Gland Plate



Adjustable Gland Plates are used to seal the bottom of the ProLine frame. Solid, vented and shielded Gland Plates are available. Solid and filtered gland plates include covers that are gasketed to maintain Type 12 enclosure requirements. All installation hardware is included. Solid Gland Plate and EMC Gland Plate are accessories to 100-mm Solid Base, 100-mm/200-mm Plinth Base, Mobile Base and Transportation Base. These gland plates can be used without a base if casters, levelers or frame feet are installed. EMC Gland Plate maintains a Type 1 rating.

CARACTERISTICAS

Solid Gland Plate and EMC Gland Plate are accessories to 100- mm Solid Base, 100-mm/200-mm Plinth Base, Mobile Base and Transportation Base. These gland plates can be used without a base if casters, levelers or frame feet are installed.

Solid Gland Plate: the Solid Gland Plate can be used with all ProLine subpanels or rack angles. The gland plate consists of a base mounting surface and two adjustable foam-gasketed plates that permit cable entry. The plate can be rotated 180 degrees for front or rear cable entry.

EMC Gland Plate: This gland plate can be used with subpanels or rack angles. Gland plate consists of a base mounting surface and two adjustable gland plates (both have a conductive coating) with conductive fabric-over-foam gasket for cable entry.

Filtered (Vented) Gland Plate: Filtered Gland Plate is used only in conjunction with Vented Plinth Base Covers. The plate can be used with all ProLine subpanels or rack angles. It consists of a mounting base, three adjustable plates for cable entry, a filter and filter retaining rails. Manufactured from 16 gauge steel and finished with RAL 7035 textured light-gray polyester powder paint. Replacement filters available. EMC Gland Plate maintains a Type 1 rating.

All hardware included

ESPECIFICAÇÕES

Espessura: 1.9mm
Cor: Light Gray
Código de cor: RAL 7035

Table 1/1

Número de catálogo	Material	Fits Frame Width	Fits Frame Depth	Acabamento	Envio rápido
PGP66	Aço Macio	600mm	600mm	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Não
PGPV66	Aço Macio	600mm	600mm	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Não
PGPV68	Aço Macio	600mm	800mm	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Não
PGP68	Aço Macio	600mm	800mm	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Não
PGPV85	Aço Macio	800mm	500mm	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Não
PGP85	Aço Macio	800mm	500mm	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Não
PGPV88	Aço Macio	800mm	800mm	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Não
PGP88	Aço Macio	800mm	800mm	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Não
PGPV64	Aço Macio	600mm	400mm	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Não
PGP64	Aço Macio	600mm	400mm	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Não

Número de catálogo	Material	Fits Frame Width	Fits Frame Depth	Acabamento	Envio rápido
PGPV86	Aço Macio	800mm	600mm	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Não
PGP86	Aço Macio	800mm	600mm	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Não
PGP105	Aço Macio	1000mm	500mm	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Não
PGPV106	Aço Macio	1000mm	600mm	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Não
PGP106	Aço Macio	1000mm	600mm	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Não
PGPV108	Aço Macio	1000mm	800mm	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Não
PGP108	Aço Macio	1000mm	800mm	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Não
PGP84	Aço Macio	800mm	400mm	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Não
PGPV65	Aço Macio	600mm	500mm	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Não
PGP65	Aço Macio	600mm	500mm	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Não
PGPV76	Aço Macio	700mm	600mm	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Não
PGP78	Aço Macio	700mm	800mm	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Não

Número de catálogo	Material	Fits Frame Width	Fits Frame Depth	Acabamento	Envio rápido
PGPV78	Aço Macio	700mm	800mm	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Não
PGPV89	Aço Macio	800mm	900mm	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Não
PGP89	Aço Macio	800mm	900mm	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Não
PGP79	Aço Macio	700mm	900mm	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Não
PGP104	Aço Macio	1000mm	400mm	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Não
PGP105AHF	Aço Macio	1000mm	500mm	Galvanizado	Não
PGP108AHF	Aço Macio	1000mm	800mm	Galvanizado	Não
PGP124	Aço Macio	1200mm	400mm	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Não
PGP125	Aço Macio	1200mm	500mm	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Não
PGP126	Aço Macio	1200mm	600mm	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Não
PGP128	Aço Macio	1200mm	800mm	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Não
PGP164	Aço Macio	1600mm	400mm	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Não
PGP165	Aço Macio	1600mm	500mm	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Não

Número de catálogo	Material	Fits Frame Width	Fits Frame Depth	Acabamento	Envio rápido
PGP166	Aço Macio	1600mm	600mm	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Não
PGP168	Aço Macio	1600mm	800mm	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Não
PGP185	Aço Macio	1800mm	500mm	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Não
PGP186	Aço Macio	1800mm	600mm	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Não
PGP188	Aço Macio	1800mm	800mm	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Não
PGP45	Aço Macio	400mm	500mm	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Não
PGP46	Aço Macio	400mm	600mm	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Não
PGP64AHF	Aço Macio	600mm	400mm	Galvanizado	Não
PGP65AHF	Aço Macio	600mm	500mm	Galvanizado	Não
PGP66AHF	Aço Macio	600mm	600mm	Galvanizado	Não
PGP68AHF	Aço Macio	600mm	800mm	Galvanizado	Não
PGP78AHF	Aço Macio	700mm	800mm	Galvanizado	Não
PGP79AHF	Aço Macio	700mm	900mm	Galvanizado	Não
PGP88AHF	Aço Macio	800mm	800mm	Galvanizado	Não
PGP89AHF	Aço Macio	800mm	900mm	Galvanizado	Não

Número de catálogo	Material	Fits Frame Width	Fits Frame Depth	Acabamento	Envio rápido
PGPV125	Aço Macio	1200mm	500mm	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Não
PGPV126	Aço Macio	1200mm	600mm	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Não
PGPV128	Aço Macio	1200mm	800mm	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Não
PGPV165	Aço Macio	1600mm	500mm	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Não
PGPV166	Aço Macio	1600mm	600mm	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Não

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE