

Unidade de ar condicionado de montagem no teto, DEK



Esta unidade de arrefecimento de montagem no teto, DEK, com um grau de proteção IP54, permite o arrefecimento de um único armário ou de um conjunto completo de armários, consoante as necessidades de arrefecimento e o nível de consumo de energia pretendido. A unidade é colocada na parte superior do armário e é perfeita para casos onde não existe espaço suficiente na porta ou nos painéis laterais.

CERTIFICATIONS



CARACTERISTICAS

Acabamento: RAL 7035 para as versões de aço galvanizado

Fora dos limites de temperatura: +20 °C a +55 °C* | +20 °C a +50 °C

Dentro dos limites de temperatura: +20 °C a +50 °C

Conteúdo da embalagem: 1

ESPECIFICAÇÕES

Table 1/1						
Número de catálogo	Capacidade de resfriamento, L35L35	Capacidade de resfriamento, L35L50	Tensão nominal	Número de fases	Frequency	Material
DEK20CT0B	2050W	1560W	115V	1Ph	50/60 HzHz	Aço Galvanizado
DEK20CT09	2050W	1560W	115V	1Ph	50/60 HzHz	Aço inoxidável
DEK04BTU9	410W	240W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Aço inoxidável
DEK04BTUB	410W	240W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Aço Galvanizado
DEK08BTU9	820W	680W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Aço inoxidável
DEK08BTUB	820W	680W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Aço Galvanizado
DEK12BTU9	1150W	900W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Aço inoxidável
DEK12BTUB	1150W	900W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Aço Galvanizado
DEK15BTU9	1550W	1200W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Aço inoxidável
DEK15BTUB	1550W	1200W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Aço Galvanizado
DEK20BT09	2050W	1560W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Aço inoxidável
DEK20BT0B	2050W	1560W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Aço Galvanizado
DEK30BT09	2900W	2250W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Aço inoxidável
DEK30BT0B	2900W	2250W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Aço Galvanizado
DEK40BT09	3850W	2870W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Aço inoxidável
DEK40BT0B	3850W	2870W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Aço Galvanizado
DEK04CT09	410W	240W	115V	1Ph	60 HzHz	Aço inoxidável
DEK04CT0B	410W	240W	115V	1Ph	60 HzHz	Aço Galvanizado

Número de catálogo	Capacidade de resfriamento, L35L35	Capacidade de resfriamento, L35L50	Tensão nominal	Número de fases	Frequency	Material
DEK08CT09	820W	680W	115V	1Ph	50/60 HzHz	Aço inoxidável
DEK08CT0B	820W	680W	115V	1Ph	50/60 HzHz	Aço Galvanizado
DEK12CT09	1150W	900W	115V	1Ph	50/60 HzHz	Aço inoxidável
DEK12CT0B	1150W	900W	115V	1Ph	50/60 HzHz	Aço Galvanizado
DEK15CT09	1550W	1200W	115V	1Ph	50/60 HzHz	Aço inoxidável
DEK15CT0B	1550W	1200W	115V	1Ph	50/60 HzHz	Aço Galvanizado
DEK08GT09	820W	680W	400V, 440V	2Ph	50/60 HzHz	Aço inoxidável
DEK08GT0B	820W	680W	400V, 440V	2Ph	50/60 HzHz	Aço Galvanizado
DEK20LT09	2050W	1560W	400V	3Ph	50/60 HzHz	Aço inoxidável
DEK20LT0B	2050W	1560W	400V	3Ph	50/60 HzHz	Aço Galvanizado
DEK12GT09	1150W	900W	400V, 440V	2Ph	50/60 HzHz	Aço inoxidável
DEK12GT0B	1150W	900W	400V, 440V	2Ph	50/60 HzHz	Aço Galvanizado
DEK15GT09	1550W	1200W	400V, 440V	2Ph	50/60 HzHz	Aço inoxidável
DEK15GT0B	1550W	1200W	400V, 440V	2Ph	50/60 HzHz	Aço Galvanizado
DEK20NTU9	2050W	1560W	460V	3Ph	60 HzHz	Aço inoxidável
DEK20NTUB	2050W	1560W	460V	3Ph	60 HzHz	Aço Galvanizado
DEK30LT09	2900W	2250W	400V	3Ph	50/60 HzHz	Aço inoxidável
DEK30LT0B	2900W	2250W	400V	3Ph	50/60 HzHz	Aço Galvanizado
DEK30NTU9	2900W	2250W	460V	3Ph	60 HzHz	Aço inoxidável

Número de catálogo	Capacidade de resfriamento, L35L35	Capacidade de resfriamento, L35L50	Tensão nominal	Número de fases	Frequency	Material
DEK30NTUB	2900W	2250W	460V	3Ph	60 HzHz	Aço Galvanizado
DEK40LT09	3850W	2870W	400V	3Ph	50/60 HzHz	Aço inoxidável
DEK40LT0B	3850W	2870W	400V	3Ph	50/60 HzHz	Aço Galvanizado
DEK40NTU9	3850W	2870W	460V	3Ph	60 HzHz	Aço inoxidável
DEK40NTUB	3850W	2870W	460V	3Ph	60 HzHz	Aço Galvanizado

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE