


Caixa pequena em ABS, DABP



A gama de caixas de terminais em ABS, DABP, com um grau de proteção IP 66, 67 está disponível no mercado de produtos prontos a utilizar em diferentes tamanhos. A gama DABP adequa-se a ambientes exigentes, uma vez que a água e a poeira são impedidas de entrar na caixa de terminais, eliminando assim o risco de falha de componentes e, consequentemente, o tempo de inatividade desnecessário.

NORMAS DA INDÚSTRIA

CE
UKCA
GOST
IP

CARACTERÍSTICAS

Descrição: Caixa ABS, livre de halogênio para uso interior. Baixa resistência aos raios UV.

Material: Estrutura: ABS. Tampa simples: ABS. Cobertura transparente: policarbonato.

Junta: Junta de poliuretano integrada na tampa da caixa.

Resistência à temperatura: De -40°C a + 60°C.

Inflamável: UL94 HB.

Proteção: IP 66/67 | IK 06 (-25°C), IK 07 (+35°C).

Acabamento: RAL 7035.

Fornecimento: Base da caixa, tampa cega, parafusos para a tampa em aço inoxidável e parafusos para a respectiva montagem bem como embelezadores em poliamida.

Low UV radiation resistance

Polyurethane gasket integrated in the box cover

Temperature resistance: -40 °C to +60 °C

Flammability: UL94 HB

Body, cover, cover screws manufactured from stainless steel, mounting screws and cover plugs made from polyamide

ESPECIFICAÇÕES

Material: ABS
Cor: Light Gray
Acabamento: Smooth

Table 1/1


Número de catálogo	Altura (H)	Largura (W)	Profundidade (D)	Profundidade máxima de montagem	Peso	Envio rápido
DABP080806GE	80mm	82mm	86mm	42mm	0.1kg	Não
DABP080809GE	80mm	82mm	56mm	72mm	0.1kg	Não
DABP081206GE	80mm	120mm	56mm	42mm	0.15kg	Não
DABP081209GE	80mm	120mm	86mm	72mm	0.2kg	Não
DABP081606GE	80mm	160mm	56mm	42mm	0.2kg	Não
DABP081609GE	80mm	160mm	86mm	72mm	0.2kg	Não
DABP121206GE	120mm	122mm	56mm	42mm	0.2kg	Não
DABP121209GE	120mm	122mm	86mm	72mm	0.25kg	Não
DABP121609GE	120mm	160mm	91mm	77mm	0.35kg	Não
DABP122009GE	120mm	200mm	86mm	72mm	0.35kg	Não
DABP152008GE	150mm	200mm	76mm	62mm	0.4kg	Não
DABP050504GE	53mm	55mm	36mm	27.5mm	0.5kg	Não
DABP162409GE	160mm	240mm	91mm	77mm	0.55kg	Não
DABP162412GE	160mm	240mm	121mm	107mm	0.7kg	Não
DABP050704GE	53mm	65mm	36mm	25mm	0.8kg	Não
DABP233009GE	230mm	300mm	86mm	72mm	0.85kg	Não

Número de catálogo	Altura (H)	Largura (W)	Profundidade (D)	Profundidade máxima de montagem	Peso	Envio rápido
DABP233011GE	230mm	300mm	111mm	97mm	1kg	Não

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Nota: é possível encomendar uma caixa de terminais com tampa transparente em policarbonato através da substituição da referência GE por TE no número de item.

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE