

Marco Giratório centrado, ESFM



Uma estrutura articulada para equipamento de 19" que fornece espaço de montagem adicional para esse equipamento, bem como acesso pela retaguarda aos componentes e equipamento instalados após abertura. Também fornece espaço adicional para cablagem e aumenta a profundidade útil para fixação de equipamento na estrutura articulada.

CARACTERISTICAS

Descrição: Estrutura basculante a toda a altura para componentes de 19" permitindo a abertura á esquerda e direita com aderência sobre a altura total. Pode ser utilizado em armários de aço, combináveis e compactos. Dobradiças concebidas para dar uma profundidade de construção extra. Dobradiça superior ajustável para montagem quadrada do bastidor basculante. Perfil de estrutura rígido em forma de W para equipamento pesado. Perfis verticais zincados de 19" para ligação direta à terra dos componentes montados. O acesso total à abertura do armário pode ser adquirido pela montagem das dobradiças de 180°. Para montagem utilizar barras de apoio transversais ESFB. O suporte de profundidade e o fácil encaminhamento dos cabos é conseguido com placa de montagem em profundidade SFMP. Ajustável em profundidade por passos de 12.5 mm.

Carga máxima: 1800 N, fornecido com dispositivo de auto-posicionamento.

Fechadura: Fechadura de varetas dupla barra 3 mm. (Outras opções de fecho disponíveis).

Material: Chapa de aço zincado. Estrutura: Perfis verticais, 2 mm e horizontais 3 mm.

Acabamento: Paineis: Pintura electrostática a pó em RAL 7035, com acabamento texturado.

Quantidade por embalagem: 1 marco giratório com 180° dobradiças.

Requisitos de montagem: ESFM apenas para armários com larguras de 800 mm e 1000 mm. Acrescentar ESFB para montagem em armário combináveis.

ESPECIFICAÇÕES

Espessura: 3mm

Material: Aço Macio

Acabamento: Chapa de Aço Zincada

Table 1/1						
Número de catálogo	Altura	Largura	Profundidade	Rack Units	Material do gabinete	Envio rápido
ESFM368	1800mm	694mm	80mm	36U	Aço Macio	Não
ESFM318	1600mm	694mm	80mm	31U	Aço Macio	Não
ESFM408	2000mm	694mm	80mm	40U	Aço Macio	Não
ESFM458	2200mm	694mm	80mm	45U	Aço Macio	Não
ESFM278	1400mm	694mm	80mm	27U	Aço Macio	Não

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY TRACHTE ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF