

Marco Giratório descentrado, ESFS



Uma estrutura articulada para equipamento de 19" que fornece espaço de montagem adicional para esse equipamento, bem como acesso pela retaguarda aos componentes e equipamento instalados após abertura. Também fornece espaço adicional no lado de bloqueio dos perfis de 19" para otimizar a profundidade útil para fixação de equipamento na estrutura articulada.

CARACTERISTICAS

Descrição: Marco giratório de altura total para componentes de 19" permitindo abertura à esquerda ou à direita com apoio para a abertura total. Pode montar-se em armários Multi-Flex com uma largura de 800 mm. Dobradiças especialmente desenhadas para uma profundidade extra de montagem. Dobradiça superior ajustável para montagem quadrada do marco giratório. Perfil rígido em W para equipamento pesado. Marco de aço zincado para a ligação directa à terra das componentes instaladas. Equipado com dobradiças de 130° como standard. O acesso total à abertura do armário pode conseguir-se empregando dobradiças de 180° ESFH180. Para a montagem utilizar as barras de suporte transversais ESFB. Para maior apoio em profundidade e a fácil colocação de cabos, utilizar a placa de montagem em profundidade SFMP. Profundidade ajustável em passos de 12.5 mm.

Carga máxima: 1800 N, fornecido com dispositivo de auto-posicionamento.

Fechadura: Fechadura de varetas dupla barra 3 mm (outras opções de fecho disponíveis).

Material: Chapa de aço zincado. Estrutura: Perfis verticais, 2 mm e horizontais 3 mm.

Acabamento: Paineis: Pintura electrostática a pó em RAL 7035, com acabamento texturado.

Quantidade por embalagem: 1 marco giratório com dobradiças.

Requisitos de montagem: ESFS apenas para armários com larguras de 800 mm e 1000 mm. Acrescentar ESFB para montagem em armário combináveis.

ESPECIFICAÇÕES

Espessura: 3mm
Material: Aço Macio
Acabamento: Chapa de Aço Zincada

Table 1/1						
Número de catálogo	Altura	Largura	Profundidade	Rack Units	Material do gabinete	Envio rápido
ESFS368	1800mm	694mm	80mm	36U	Aço Macio	Não
ESFS318	1600mm	694mm	80mm	31U	Aço Macio	Não
ESFS408	2000mm	694mm	80mm	40U	Aço Macio	Não
ESFS458	2200mm	694mm	80mm	45U	Aço Macio	Não
ESFS278	1400mm	694mm	80mm	27U	Aço Macio	Não

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE