

Interruptor seccionador NH com fusíveis, NH switch disconnecter with fuses



Interruptor de ação instantânea que permite uma comutação segura, independente do operador.

CARACTERÍSTICAS

Descrição: Interruptor seccionador NH com 3 polos e fusíveis. Com pega multifunções (mecanismo de interruptor de disparo). Ligação na parte inferior.

Tensão nominal: 690 V.

Para barramentos: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10.

Potência dissipada a 80% de carga: 18.6 W (33500), 52.5 W (33510).

Quantidade por embalagem: 1 unid.

Aprovações: IEC, VDE, DNV GL.

ESPECIFICAÇÕES

Table 1/1

Número de catálogo	Altura	Largura	Material do gabinete	Família de produtos	Material	Acabamento
33500	200mm	106mm	Pástico	IEC General Accessories	Pástico	Smooth
33510	286mm	184mm	Pástico	IEC General Accessories	Pástico	Smooth

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE